

Rechthoekige bak

hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

Artikelnummer: 400701



Rechthoekige bak

Verrijdbaar

Rechthoekige bak

- geschikt voor granulaat, stoffen en pakketten
- hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm
- inhoud 135 l
- van polyethyleen in grijs
- wanden gesloten
- legbord gesloten
- onderbouw Wielen
- Plaatsbesparend stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- temperatuurbestendig van -40 tot +80 °C

Technische details

baktype	Rechthoekige bak	vouwbaar	nee
geschikt voor (product/materiaal)	granulaat, stoffen, pakketten	onderrijdbaar	nee

euronorm	nee	onderbouw	Wielen
inhoud	135 l	onderwagen	4 zwenkwielen
hoogte	670 mm	wiel-ø	65 mm
breedte	660 mm	temperatuurbestendigheid	-40 tot +80 °C
diepte	432 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
materiaal	polyethyleen	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
recyclebaar	ja	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
wandconstructie	gesloten	kleur	grijs
vloerconstructie	gesloten	gewicht	5,5 kg
nestbaar	ja		

Gerelateerde Producten

400712



oplegdeksel, van polyethyleen, voor Rechthoekige bak met 135 l inhoud, breedte x diepte 660 x 432 mm, in grijs

Dit past ook bij ...

114305



afvalbak, geschikt voor binnen en buiten, inhoud 120 l, hoogte x diameter 980 x 500 mm, legbord, romp van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7021 zwartgrijs

202875



sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg

524171



werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

527144



bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil

529930



lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium