

Kappes systeemkast RasterPlan®

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm, 6 niveaus met Stalen bodem, 8 lade(n), met scheidingswand, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

® RasterPlan

KAPPES



Artikelnummer: 522676



Kappes Zwaarlastkast RasterPlan®

met scheidingswand

systeemkast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm
- constructie van staal
- dubbele openslaande deur met venster
- dubbelwandige deuren
- hoeken hardgesoldeerd
- 6 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 80 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- 8 lade(n)
- laden hoogte 4x100 mm/4x175 mm
- draagvermogen per lade 110 kg
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- met scheidingswand




- links 3 legborden en 4 laden
- rechts 3 legborden en 4 laden
- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details




meubeltype	kast	draagvermogen legbord	80 kg
type kast	systeemkast	oppervlak romp	m. poedercoating
type deur	dubbele openslaande deur	oppervlak front	m. poedercoating
hoogte	1950 mm	sluitsysteem	cilinderslot
breedte	1000 mm	onderbouw	sokkel
diepte	600 mm	materiaal	staal
kast uitrusting	legborden, lades	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
legborden / schappen aantal	6 stuks	oppervlak legbord	verzinkt
legbord-/niveautype	Stalen bodem	afsluitbaar	ja
draagvermogen kastbodem	400 kg	scheidingswand	ja
laden aantal	8 stuks	deurconstructie	dubbelwandig
laden aantal x hoogte	4x100 mm/4x175 mm	uittrekrail lade	telescooprail
fronthoogte 100 mm	4 stuks	uittrekbare lade	100 %
fronthoogte 175 mm	4 stuks	greep	draaigreep
draagvermogen lade	110 kg	verrijdbaar	nee
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	gewicht	186 kg
kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010		

Gerelateerde Producten

522554		uittrekbaar legbord voor verticale kast, breedte x diepte 500 x 600 mm, voor een vaklast van 80 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
522555	•	lade voor systeemkast, hoogte 100 mm, in RAL7035 lichtgrijs
522556	•	lade voor systeemkast, hoogte 100 mm, in RAL5010 gentiaanblauw
522557	•	lade voor systeemkast, hoogte 125 mm, in RAL7035 lichtgrijs
522558	•	lade voor systeemkast, hoogte 125 mm, in RAL5010 gentiaanblauw
522559	•	lade voor systeemkast, hoogte 175 mm, in RAL7035 lichtgrijs
522560	•	lade voor systeemkast, hoogte 175 mm, in RAL5010 gentiaanblauw
522564	•	uittrekstop voor lade, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
522565		vloerverankering voor zwaarlastkast
522621	•	perfoplaat, hoogte x breedte 455 x 497 mm, voor zijwand binnen rechts, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs

522622	·	perfoplaat, hoogte x breedte 455 x 497 mm, voor zijwand binnen rechts, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs
522677	·	Stalen bodem voor zwaarlastkast, breedte 500 mm, draagvermogen 80 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
522686		indelingsset, passend voor fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, met corrosiebeschermende zinklaag
522687		indelingsset, passend voor fronthoogte 125 mm, hoogte 125 mm, met corrosiebeschermende zinklaag
522688		indelingsset, passend voor fronthoogte 175 mm, hoogte 175 mm, met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw