

MUNK échelle pliante polyvalente

2 x 3/2 x 4 échelons profilés, longueur de lisse 4,2 m, en aluminium

Numéro d'article: 524277



MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



15
YEARS
WARRANTY



MUNK Échelle pliante polyvalente

avec traverses nivello®

échelle pliante polyvalente

- accès double face
- 2 x 3/2 x 4 échelons profilés
- pour une hauteur de travail comme échelle d'appui jusqu'à env. 5,3 m
- longueur de lisse 4,2 m
- mezzanine modulaire hauteur 0,99 m
- échelons profondeur 30 mm
- connexion échelons/lisse serti
- 6 articulations à encliquetage automatique
- traverse et sabots nivello® en extrémité de lisse
- hauteur x largeur x profondeur rabattues 350 x 1230 x 250 mm
- en aluminium





- poids 14,5 kg
- 15 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escabeau	largeur de rabattage	1230 mm
type d'échelle	échelle pliante polyvalente	profondeur de rabattage	250 mm
matériau	aluminium	rabattable	oui
utilisation	double face	roulant	non
longueur de longeron	4,2 m	connexion d'échelons/de longeron	serti
hauteur de travail comme échelle	5,3 m	soubassement	traverse et sabots nivello®
Hauteur d'escabeau	2,02 m	fonction échelle	6 articulations à encliquetage automatique
Hauteur de mezzanine modulaire	0,99 m	protection contre l'écartement	non
Longueur de mezzanine modulaire	1960 mm	étrier de sécurité	non
nombre d'échelons	2 x 3/2 x 4	pour escaliers	non
type de marche/d'échelon	échelons profilés	exécution échelle	à deux parties
profondeur d'échelons	30 mm	garantie	15 années
hauteur de rabattage	350 mm	Poids	14,5 kg

Accessoires

524285		plateforme de travail avec revêtement en bois, pour échelle pliante polyvalente, en bois
524288		plateforme de travail avec tôle striée, pour échelle pliante polyvalente, en aluminium