

BS-ROLLEN

bokwiel

draagvermogen 250 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 250 x 50 mm, naaf met rollager, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag, velg met draadvangkappen, bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 524786

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Bokwiel

bokwiel

- draagvermogen 250 kg
- met massief rubber-banden
- niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 250 x 50 mm
- naaf lengte x Ø 60 x 25 mm
- schroefgatafstand 105x80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- naaf met rollager
- velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
- velg met draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	hoogte	290 mm	
	roltype	transportapparaatwielen	lengte naaf	60 mm
	bouwmodel	bokwiel	naafboorgat	25 mm

draagvermogen	250 kg	breedte wiel	50 mm
banden	massief rubber	loopvlak eigenschap	niet-strepend
diameter wiel	250 mm	lengte plaat	135 mm
materiaal velg	plaatstaal	breedte plaat	110 mm
wiellager	rollager	afstand schroefgat	105x80 mm
voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	diameter schroefgat	11 mm
bevestigingselement	plaat	oppervlak velg	verzinkt
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt
materiaal behuizing	staal	gewicht	3,75 kg
draadvangkappen	ja		

Gerelateerde Producten

524787



wiel, draagvermogen 250 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 250 x 50 mm, naaf met rollager, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken