

META

dossierstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld)

hoogte x breedte x diepte 1850 x 3008 x 304 mm, veldlast 600 kg / vaklast 80 kg, 3 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 526691



Das Lagersystem



META Dossier-schroefstelling

Compleet rek (basis- en extra vak)

dossierstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld)

- Geschikt voor archiefruimtes
- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 1850 x 3008 x 304 mm
- veldlast 600 kg / vaklast 80 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 300 mm









- 3 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal
- per 25 mm verstelbaar
- niveaus met aanslagrand aan achterzijde om te voorkomen dat ordners eruit vallen
- M-vormige langsdragers met 5-voudige afkanting zorgen voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: 1 basisstelling met 4 en 2 aanbouwstellingen met elk 2 staanders, montagemateriaal en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (21)
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- montage-instructie: de staanders en legborden worden door vaste hoeken met geïntegreerde schroefdraad en lenskopschroeven verbonden

Technische details



meubeltype	stelling	gebruik	eenzijdig
stellingtype	dossierstelling	materiaal	staal
stellingsysteem	schroefstelsysteem	stelling uitrusting	legborden
stellingveld	complete stelling	vakbreedte	1000 mm
stellingveld aantal	3 stuks	vakdiepte	300 mm
geschikt voor (branches)	archiefruimtes	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	1850 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
breedte	3008 mm	veldlast	600 kg
diepte	304 mm	oppervlak legbord	verzinkt // poedercoating
legborden / schappen aantal	5 stuks	oppervlak standaard	verzinkt // poedercoating
ordnerhoogtes	5 stuks	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
vaklast	80 kg	inhoud levering	1 basisstelling met 4 en 2 aanbouwstellingen met elk 2 staanders, montagemateriaal en niveaus zie aanbod
legbord-/niveautype	plaatstalen legbord	levering	gedemonteerd



legborden / niveaus uitrusting	aanslagrand	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / niveaus stabiliteit	M-vormige langsdragers // veiligheidsrand	garantie	5 jaar
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	gewicht	60,982 kg

Gerelateerde Producten

150071		ankerpluggenset voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150072		ankerpluggenset voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150073		muurpluggen voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150074		muurpluggen voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
488837		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1850 x 1002 x 304 mm, veldlast 600 kg / vaklast 80 kg, 5 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal / 5 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
489206		legbord voor dossierstelling, breedte x diepte 1000 x 300 mm, voor een vaklast van 75 kg, van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
725808		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1850 x 752 x 300 mm, veldlast 600 kg / vaklast 80 kg, 5 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal / 5 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
725896		legbord voor dossierstelling, breedte x diepte 750 x 300 mm, voor een vaklast van 95 kg, van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
726028		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1850 x 1252 x 300 mm, veldlast 600 kg / vaklast 75 kg, 5 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal / 5 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
726119		legbord voor dossierstelling, breedte x diepte 1250 x 300 mm, voor een vaklast van 75 kg, van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Dit past ook bij ...

146193		miniwagen, draagvermogen 50 kg, met 3 etage(s), onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, hoogte x lengte x breedte 1065 x 650 x 360 mm, met 2 gaasmanden, 1 gaaslegbord, met rubber-banden
528204		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen

529925		lichte kantoortrapladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordeshoogte 0,85 m, breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg