

slinger

trekbelasting 3000 kg, bouwhoogte 725 mm, veiligheidsratelslinger, met rechte tandwielen, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 530719



Domme kracht

met veiligheidsratelslinger

slinger






- trekbelasting 3000 kg
- 8 mm heffing per slingeromdraaiing
- slingerkracht 25 daN
- bouwhoogte 725 mm
- hefbeweging 375 mm
- veiligheidsratelslinger
- met rechte tandwielen
- klauw vast
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- gewicht 22 kg

Technische details

| | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------------------|
| hijswerktuig | hijswerktuig | type drijfwerk | rechte tandwielen |
| hijswerktuigtype | lier | hefbeweging | 375 mm |
| type wind | slinger | klauw | vast |
| trekbelasting | 3000 kg | materiaal | staal |
| bouwhoogte | 725 mm | oppervlak | m. poedercoating |
| heffing per | 8 mm | kleur | gentiaanblauw // RAL5010 |

| | | |
|-------------------|-------------------------|---------------|
| slingeromdraaiing | | |
| slingerkracht | 25 daN | gewicht 22 kg |
| type slinger | veiligheidsratelslinger | |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 221159 |  | beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding |
| 221283 |  | werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat |
| 222683 |  | poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm |
| 224764 |  | Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof |
| 510925 |  | pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm |