

META breedvakstelling Multipal S

aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2700 x 2785 x 1100 mm, vaklast 2400 kg, 4 niveaus met traversen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 661829



Das Lagersystem



META Breedvakstelling Multipal S

Aanbouwstelling

breedvakstelling

- voor de opslag van extreem zware en volumineuze goederen
- geschikt voor grote goederen
- aanbouwveld
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2700 x 2785 x 1100 mm

- veldlast 10100 kg
- vaklast 2400 kg
- vak breedte x diepte 2700 x 1100 mm
- 4 niveaus met traversen
- per 50 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe incl. vloerankers en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (21)
- montage-instructie: insteekbare balken met borgpennen

Technische details

meubeltype	stelling	legbord-/niveautype	traversen
stellingtype	breedvakstelling	in hoogte verstelbaar legbord	50 mm
stellingsysteem	kliksysteem	gebruik	eenzijdig
stellingveld	aanbouwveld	oppervlak standaard	verzinkt
geschikt voor (product/materiaal)	grote goederen	oppervlak traversen	m. poedercoating
materiaal	staal	stelling uitrusting	legborden
hoogte	2700 mm	opstelhoek uitrichting	recht
breedte	2785 mm	kleur traversen	roodoranje // RAL2001
diepte	1100 mm	kleur uitvoering	roodoranje/verzinkt // RAL 2001
vaklast	2400 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe incl. vloerankers en niveaus zie aanbod
vakbreedte	2700 mm	montage-instructie	insteekbare balken met borgpennen
vakdiepte	1100 mm	levering	gedemonteerd
veldlast	10100 kg	garantie	5 jaar
legborden / schappen aantal	4 stuks	gewicht	150,853 kg

Gerelateerde Producten





150086



roosterlegbord voor palletstelling, breedte x diepte 2700 x 1100 mm, voor een vaklast van 500 kg, het legbord wordt ingelegd, maaswijdte 60 x 40 mm, drager 35 x 2 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

500956		gasachterwand voor palletstelling, hoogte x breedte 500 x 2700 mm, voor traversen lengte 2700 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, roosterwand
500962		gasachterwand voor palletstelling, hoogte x breedte 1100 x 2700 mm, voor traversen lengte 2700 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, roosterwand
503900		hoekopzet voor palletstelling, diepte 1100 mm, voor een vaklast van 1150 kg, met eindaanslag, van staal gelakt in RAL2001 roodoranje
659328		breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2700 x 1385 x 1100 mm, vaklast 1300 kg, 4 niveaus met traversen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
691499		aanrijdbescherming, geschikt voor binnen, L-profiel, hoogte 400 mm, van staal in geel/zwart, voor vastschroeven
691863		hoekopzet voor palletstelling, diepte 1100 mm, voor een vaklast van 250 kg, met eindaanslag, van staal gelakt in RAL2001 roodoranje
767615		diepe aflegplank voor palletstelling, diepte 1100 mm, voor een vaklast van 1100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit