

## draaistapelbak

hoogte x lengte x breedte 280 x 650 x 450 mm, inhoud 60 l, van polypropyleen in blauw, wanden gesloten, bodem gesloten

VE 5 stuks

Artikelnummer: 701114



## Draaistapelbak

draaistapelbak



- hoogte x lengte x breedte 280 x 650 x 450 mm
- inhoud 60 l
- van polypropyleen in blauw
- wanden gesloten, bodem gesloten
- eenvoudig te dragen door draaggrepen
- Plaatsbesparend stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen
- 5 jaar garantie

## Technische details

baktype	stapelbak	wandconstructie	gesloten
euronorm	nee	vloerconstructie	gesloten
inhoud	60 l	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
hoogte	280 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
lengte	650 mm	geschikt voor rollenbanen	ja
breedte	450 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen

materiaal	polypropyleen	draaginstallatie	draaggrepen
recyclebaar	ja	kleur	blauw
stapelbaar	ja	garantie	5 jaar
nestbaar	ja	gewicht	13 kg
vouwbaar	nee		

## Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag