

## fetra palletwagen

draagvermogen 1000 kg, vork  
lengte x breedte 1115 x 153 mm,  
draagbreedte 526 mm, zwenkwielen  
met polyurethaan-banden, breedte  
x Ø 40 x 150 mm, vorkrollen met  
nylon-banden, breedte x Ø 65 x 70  
mm

Artikelnummer: 999304



**fetra**  
Transportgeräte

**2**  
YEARS  
WARRANTY

## fetra Pallet- en platformwagen

### Draagvermogen 1000 kg

palletwagen








- draagvermogen 1000 kg
- vork lengte x breedte 1115 x 153 mm
- draagbreedte 526 mm
- zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 40 x 150 mm
- vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 65 x 70 mm
- zwenkwielen met rem
- hefhoogte 830 mm / verlaagde hoogte 85 mm
- onderwagen van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- vorken van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- met buis-duwbeugel
- bediening heffing via voetpedaal
- neerlaatventiel via handhendel te bedienen
- met overlastventiel
- zuiger verchromd
- lengte x breedte 1640 x 687 mm
- gewicht 135 kg

- 2 jaar garantie

## Technische details

hijswerktuig	hefwagen	vorkrol	nylon
hefwagentype	schaarhefwagen	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
draagvermogen	1000 kg	lengte	1640 mm
draagbreedte	526 mm	totale breedte	687 mm
lengte vork	1115 mm	materiaal	staal
vorkbreedte	153 mm	oppervlak lijst	m. poedercoating
bediening heffing	handmatig/hydraulisch	oppervlak vork	m. poedercoating
hefhoogte (min.)	85 mm	kleur lijst	antracietgrijs // RAL7016
hefhoogte (max.)	830 mm	kleur vork	antracietgrijs // RAL7016
materiaal zwenkwiel	polyurethaan	kleur onderwagen	antracietgrijs // RAL7016
breedte zwenkwielen	40 mm	oppervlak onderwagen	m. poedercoating
diameter zwenkwielen	150 mm	oppervlak zuiger	verchroomd
materiaal vorkwielen	nylon	garantie	2 jaar
breedte vorkwiel	65 mm	gewicht	135 kg
diameter vorkwiel	70 mm		

## Dit past ook bij ...

149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendek gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendek doorbroken
221284		werkhandschoen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
227875		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood