

fetra palletwagen

draagvermogen 1000 kg, vork
lengte x breedte 1115 x 153 mm,
draagbreedte 526 mm, zwenkwielen
met polyurethaan-banden, breedte
x Ø 40 x 150 mm, vorkrollen met
nylon-banden, breedte x Ø 65 x 70
mm

Artikelnummer: 999304



fetra
Transportgeräte

2
YEARS
WARRANTY

fetra Pallet- en platformwagen

Draagvermogen 1000 kg

palletwagen






- draagvermogen 1000 kg
- vork lengte x breedte 1115 x 153 mm
- draagbreedte 526 mm
- zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 40 x 150 mm
- vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 65 x 70 mm
- zwenkwielen met rem
- hefhoogte 830 mm / verlaagde hoogte 85 mm
- onderwagen van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- vorken van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- met buis-duwbeugel
- bediening heffing via voetpedaal
- neerlaatventiel via handhendel te bedienen
- met overlastventiel
- zuiger verchromd
- lengte x breedte 1640 x 687 mm
- gewicht 135 kg

- 2 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| hijswerktuig | hefwagen | vorkrol | nylon |
| hefwagentype | schaarhefwagen | wieluitrusting | zwenkwielen met rem |
| draagvermogen | 1000 kg | lengte | 1640 mm |
| draagbreedte | 526 mm | totale breedte | 687 mm |
| lengte vork | 1115 mm | materiaal | staal |
| vorkbreedte | 153 mm | oppervlak lijst | m. poedercoating |
| bediening heffing | handmatig/hydraulisch | oppervlak vork | m. poedercoating |
| hefhoogte (min.) | 85 mm | kleur lijst | antracietgrijs // RAL7016 |
| hefhoogte (max.) | 830 mm | kleur vork | antracietgrijs // RAL7016 |
| materiaal zwenkwiel | polyurethaan | kleur onderwagen | antracietgrijs // RAL7016 |
| breedte zwenkwielen | 40 mm | oppervlak onderwagen | m. poedercoating |
| diameter zwenkwielen | 150 mm | oppervlak zuiger | verchroomd |
| materiaal vorkwielen | nylon | garantie | 2 jaar |
| breedte vorkwiel | 65 mm | gewicht | 135 kg |
| diameter vorkwiel | 70 mm | | |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149500 |  | stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen |
| 217180 |  | golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendek gesloten |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendek doorbroken |
| 221284 |  | werkhandschoen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat |
| 221309 |  | waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat |
| 221381 |  | beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9 |
| 227875 |  | lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood |