

HSM®**HSM PURE**

La série innovante de destructeurs de documents HSM Pure n'incarne pas seulement une marque fiable grâce à sa qualité éprouvée „Made in Germany“ et à sa construction solide, elle convainc également par son design moderne intemporel simple à utiliser.

Un pont optimal entre tradition et modernité — en tant qu'appareil compact posé près du bureau ou que destructeur de documents performant pour groupes et départements de travail.

Les destructeurs de documents de la série HSM Pure vous accompagnent à la perfection dans la protection de vos données.

Destructeur de documents HSM PURE 740 max

Destructeur de documents pour le bureau en open space ou l'étage Particulièrement adapté pour : 8 personnes max. / pour un bureau ou un étage en open space

Puissant destructeur de documents avec un collecteur d'une capacité de 240 litres pour la destruction de données internes complexes

Le broyeur robuste convainc par son puissant dispositif de coupe avec une grande largeur d'entrée pour les formats jusqu'à A3 • matériaux de haute qualité et qualité "Made in Germany" pour la sécurité et la durabilité

- arbres de coupe en acier massif trempé
- moteur puissant permettant un fonctionnement continu
- fonctionnement silencieux, moins de bruit sur le lieu de travail
- la gestion de l'énergie permet d'économiser l'énergie en mode veille
- l'alimentation papier avec protection contre les surcharges empêche les bourrages papier
- lorsque l'on appuie sur l'élément de sécurité, l'appareil s'éteint immédiatement
- barrière lumineuse pour le démarrage/arrêt automatique
- stabilité optimale grâce à des pieds coulissants
- vidage pratique du sac de collecte réutilisable
- système de collecte alternatif : une poubelle roulante en papier de 240 litres peut être intégrée comme collecteur, conformément à la norme DIN EN 840 (non comprise dans la livraison)
- meuble bas en bois de haute qualité avec porte et plaque de fond renforcée en acier contre l'usure
- affichage optique et arrêt lorsque le collecteur est plein
- design intemporel en blanc très tendance
- un graisseur externe assure une performance de coupe élevée et constante
- enlèvement et élimination propres des particules grâce à un distributeur de particules insérable
- **contenu de la livraison** : sacs de collecte réutilisables (5 pièces), huile spéciale pour bloc de coupe (250 ml), distributeur de particules insérable

Données techniques :

- largeur d'entrée : 400 mm
- déchiquette également les agrafes / trombones
- dimensions : (L)670 x (P)784 x (H)1.347 mm • poids : 78 kg
- avec fiche de courant avec terre - pour nos clients suisses, l'article est en outre livré avec un adaptateur fixe



Destructeur de documents HSM PURE 740 max



Visuel de référence : Utilisation avec la poubelle (non incluse dans la livraison)



Visuel de référence : Utilisation avec sac (inclus dans la livraison)



Vue détaillée : mesures



Modèle	Type de coupe	Taille de coupe en mm	Capacité de coupe	Niveau de sécurité	Volume	Couleur	Connexion	Numéro de fabricant	Code
PURE 740 max	particules	1,9 x 15 4,5 x 30	16 - 18 feuilles 20 - 22 feuilles	P-5 / T-5 / E-4 / F-2 P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	240 litres 240 litres	blanc blanc	prise à contact de sécurité prise à contact de sécurité	2372111X 2373111X	1703201 1703200