


**ASSMANN Modularstecker für Rundkabel**

A-MO 8/8 SRS 4016032065180



**Modularstecker, für Rundkabel, 8P8C, CAT 5 geschirmt**

Diese Modularstecker sind geeignet für eine schnelle und einfache Selbstmontage.



- 1 RJ45 8P8C
- 1 Geschirmt
- 1 CAT 5e
- 1 Steckzyklen: ≥ 750
- 1 Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- 1 Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,8µ
- 1 Material Stecker-Gehäuse: Polycarbonat, natur
- 1 Material Schirmblech: Messing 0,5mm, 2µ vernickelt
- 1 Durchmesser Cu-Leiter: AWG (27/7 ... 24/7)
- 1 Außerdurchmesser Kabelmantel: 5,5 ... 6,2mm
- 1 Betriebstemperatur: -40 °C bis +70 °C
- 1 Strombelastbarkeit: 1A bei 50°C
- 1 Einfache Verarbeitung mit Modular Presszange DN-94004

**ASSMANN Modularstecker für Rundkabel**

A-MO 8/8 SRS 4016032065180

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	5000	14,10	41,30	38,10	20,30	31942,66
Innen-VPE	100	0,28	4,00	12,00	16,50	792,00
Einzel-VPE	1	0,00	2,20	1,10	0,70	1,69
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	2,20	1,10	0,70	1,69

→ **Verpackungstyp:**

