

Auffangwanne

für 1 x IBC, Auffangvolumen 1000 l,
Höhe x Breite x Tiefe 1083 x 1460 x
1460 mm, mit Abfüllgestell, aus Stahl
mit Lackierung in RAL6011
Resedagrün



Artikelnummer: 142110

Auffangwanne

Auffangwanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- für 1 x IBC
- Auffangvolumen 1000 l
- Höhe x Breite x Tiefe 1083 x 1460 x 1460 mm
- mit Abfüllgestell
- aus Stahl mit Lackierung in RAL6011 Resedagrün
- Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen



Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Tiefe	1460 mm
Auffangwannentyp	Auffangwanne	Material	Stahl
Lagerort	unter Dach	Oberfläche	lackiert
Kapazität	1 x IBC	Farbe	resedagrün // RAL6011
Auffangvolumen	1000 l	Auffangwanne Ausstattung	Abfüllgestell
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und	unterfahrbar	ja

	brennbare Stoffe	
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	Unterfahrhöhe 100 mm
Höhe	1083 mm	fahrbar nein
Breite	1460 mm	Gewicht 190 kg

Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
221341		Chemikalienschutzhandschuh, aus PVC in braun, gefüttert, Größe 10, Länge 40 mm
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
525760		Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm