

BS-ROLLEN

Heberolle

BS ROLLEN

Traglast 350 kg, Bereifung Polyamid in weiß, Durchmesser x Breite 75 x 40 mm, Nabe mit Kugellager, Totalfeststeller, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 85 mm



Artikelnummer: 222415

BS-ROLLEN Heberolle

Statisches dynamisch machen





Heberolle

- Traglast 350 kg
- Bereifung Polyamid in weiß
- Durchmesser x Breite 75 x 40 mm
- Nabe mit Kugellager
- Totalfeststeller
- Gehäuse aus Stahl in grau
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 85 mm
- Schraubloch Abstand 80x60 mm

Technische Details

| | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| Fördertechnik | Rollen | Oberfläche Gehäuse | verzinkt |
| Rollentyp | Heberolle | Farbe Gehäuse | grau |
| Traglast | 350 kg | Feststeller | Totalfeststeller |
| Bereifung | Polyamid | Gesamthöhe | 112-125 mm |
| elektrisch leitend | nein | Radbreite | 40 mm |
| Rad-Ø | 75 mm | Länge Platte | 105 mm |
| Radlager | Kugellager | Breite Platte | 85 mm |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig | Schraubloch Abstand | 80x60 mm |
| Befestigungselement | Platte | Farbe Reifen | weiß |
| Material Gehäuse | Stahl | Gewicht | 2,14 kg |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 221283 |  | Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße |
| 224764 |  | Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub |
| 400701 |  | Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen |
| 763068 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen |