

## PE-Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 890 x 1650 x 1145 mm, Inhalt 0,75 m<sup>3</sup>, Traglast 250 kg, in blau, Unterbau Staplertaschen



Artikelnummer: 236031

### PE-Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 890 x 1650 x 1145 mm
- Schüttkantenhöhe 520 mm
- Inhalt 0,75 m<sup>3</sup>
- Traglast 250 kg
- Kippfunktion manuell über Zugseilentriegelung
- Scherenmechanismus gegen abruptes Kippen
- Wände geschlossen
- aus Polyethylen, flüssigkeitsdicht
- in blau
- Unterbau Staplertaschen
- Einfahrtöhe x Einfahrtbreite 60 x 150 mm
- Einfahrtaschenabstand 326 mm
- Gewicht 81,5 kg

### Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Kippfunktion	manuell
Inhalt	0,75 m <sup>3</sup>	Kippausführung	Scherenmechanismus gegen abruptes Kippen
Höhe	890 mm	unterfahrbar	ja
Länge	1650 mm	Unterbau	Staplertaschen
Breite	1145 mm	Einfahrtaschenhöhe	60 mm
Traglast	250 kg	Einfahrtaschenbreite	150 mm

Höhe Schüttkante	520 mm	Einfahrtaschenabstand	326 mm
Material	Polyethylen	Farbe	blau
Material Eigenschaft	flüssigkeitsdicht	Gewicht	81,5 kg
Wandkonstruktion	geschlossen		