

Doppelschiebebügelwagen

Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 950 x 445 mm, Plattform aus Schichtholz, Gestell mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern, Räder mit Gummi-Bereifung



Artikelnummer: 239088

Doppelschiebebügelwagen

- Traglast 250 kg
- Ladefläche Länge x Breite 950 x 445 mm
- Ladehöhe 160 mm
- Höhe x Länge x Breite 890 x 1130 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Plattform aus Schichtholz
- Gestell mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Räder mit Gummi-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Wagentyp	Plattformwagen	Bereifung	Gummi
Plattformwagentyp	Doppelschiebebügelwagen	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Traglast	250 kg	Durchmesser Rad	100 mm
Ladehöhe	160 mm	Höhe	890 mm

Ladeflächenlänge	950 mm	Länge	1130 mm
Ladeflächenbreite	445 mm	Breite	500 mm
Material Plattform	Schichtholz	Oberfläche	kunststoffbeschichtet
Material	Stahl	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung	verschweißt	Gewicht	15,1 kg
Schiebebügel	2 Stück		