

KS Tools

KS Tools Blechknabber

265mm

Artikelnummer: 272466









Technische Details

Funktions-Attribut 1	arretierbar	Ersatzmesser	140.2175-1
Handgriff	tauchisolierter Griff	Material	Spezial-Werkzeugstahl
Gesamtlänge L in mm	265 mm	max. Durchmesser in mm	1,2 mm

Schneidenlänge S mm 3 mm

Breite B 14 mm

Dazu passt auch ...

149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
221243		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
234030		KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg
234916		KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm