

**C+P**

## **Sichtfenster- Schiebetürenschränk** ERGO

ERGO

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 400 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, verschließbar mit Druckzylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau



**Artikelnummer: 524852**

## **C+P Werkzeug- und Materialschränk ERGO mit Sichtfenster-Schiebetüren**

Sichtfenster-Schiebetürenschränk



- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 400 mm
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Stahlblechkonstruktion
- Schiebetür mit Sichtfenster
- Sichtfenster aus 3 mm starkem Acrylglas
- leiser Lauf durch Kunststoffschienen und kugelgelagerten Spezialrollen
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 70 kg
- Im Raster von 15 mm verstellbar
- mit Bügelgriff
- verschließbar mit Druckzylinderschloss
- Unterbau Sockel
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau

- Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie




## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Front	einbrennlackiert
Schranktyp	Werkstattschrank	Schließsystem	Druckzylinderschloss
Türtyp	Schiebetür mit Sichtfenster	Unterbau	Sockel
Höhe	1950 mm	Material	Stahlblech
Breite	1200 mm	Höhenverstellraster Ebene	15 mm
Tiefe	400 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Schrank Ausstattung	Böden	Mitteltrennwand	nein
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Griff	Bügelgriff
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	abschließbar	ja
Traglast Fachboden	70 kg	fahrbar	nein
elektrisch leitend	nein	Zertifizierung	GS // TÜV
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Garantie	5 Jahre
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035	Gewicht	64,17 kg
Oberfläche Korpus	einbrennlackiert		

## Zubehör

230287		PIN-Code-Schloss, Bedienung über PIN-Code, 4 - 8-stelliger Code, optische Funktionsrückmeldung (rot/grün), Spannungsversorgung über Batterie 2 x AA alkaline, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
524860		Stahlboden für Sichtfenster-Schiebetürenschränk, Breite x Tiefe 1200 x 400 mm, Traglast 70 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Dazu passt auch ...

146393		Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in orange, Rückseite magnetisch
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
664077		Schiebebügelwagen, Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 890 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung