


Format Tresorbau Brandschutzschrank

Sicherheitsstufe: S2, Feuerschutz: LFS 30, Höhe x Breite x Tiefe 450 x 505 x 450 mm, 1 Ebene(n), für 5 Ordner, Korpus mit Lackierung in RAL7024 Graphitgrau, Front mit Lackierung in RAL7024 Graphitgrau

Artikelnummer: 528351



○ ○ ○
FORMAT
The Safe Company



Format Tresorbau Kompakter Brandschutzschrank

ideal für kleine Unternehmen und Abteilungen

Format Tresorbau Brandschutzschrank




- Sicherheitsstufe: S2
- Feuerschutz: LFS 30
- Höhe x Breite x Tiefe 450 x 505 x 450 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 360 x 407 x 304 mm
- 1 Ebene(n)
- für 5 Ordner
- Flügeltür
- Türöffnungswinkel 180 °
- verschließbar mit Doppelbartschloss
- Verriegelung 3-seitig

- Schließbolzen Ø 20 mm
- Korpus doppelwandig
- Tür dreiwandig
- Konstruktion aus Stahl
- Korpus mit Lackierung in RAL7024 Graphitgrau
- Front mit Lackierung in RAL7024 Graphitgrau
- Versicherungsschutz: gewerblich bis 2.500 €/Privat bis 20.000 €
- vorbereitet für Bodenverankerung
- Gewicht 77 kg

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Innentiefe	304 mm
Schranktyp	Sicherheitschrank	Wandkonstruktion	doppelwandig
Höhe	450 mm	Türtyp	Flügeltür
Breite	505 mm	Türöffnungswinkel	180 °
Tiefe	450 mm	Türkonstruktion	dreiwandig
Volumen	45 l	Material	Stahl
Sicherheitsstufe	S2	Farbe Front	graphitgrau // RAL7024
Schrank Ausstattung	Böden	Farbe Korpus	graphitgrau // RAL7024
Böden / Ebenen Anzahl	1 Stück	Oberfläche Korpus	lackiert
Ordnerkapazität	5 Stück	Oberfläche Front	lackiert
Verankerung	Bodenverankerung	abschließbar	ja
Verriegelung	3-seitig	Schließsystem	Doppelbartschloss
Brandschutz	LFS 30	Schließfach	nein
versicherbar	ja	Durchmesser Schließbolzen	20 mm
Versicherungsschutz	gewerblich bis 2.500 €/Privat bis 20.000 €	Farbe Boden	graphitgrau // RAL7024
Einbruchschutz	ja	Oberfläche Boden	lackiert
Innenhöhe	360 mm	Gewicht	77 kg
Breite innen	407 mm		

Dazu passt auch ...

139643		Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/blau
146303		Mobiler Aktenvernichter, Schnittart Partikel 4x10 mm, Schnittleistung bis 6 Blatt, Behältervolumen 30 l, Sicherheitsstufe: P-4, O-1, T-2, E-2, Höhe x Breite x Tiefe 520 x 444 x 360 mm
504279		Bahnhofsuhr, Quarzuhrwerk, Ziffernblatt in weiß mit Balkenziffern, Durchmesser 300 mm, Gehäuse aus ABS in silber, Spannungsversorgung über Batteriebetrieb