




Anwendung



Die Griffverschlüsse GPN 335 dienen dem Schutz von Schlaucharmaturen nach DIN ISO 12151 beim Transport und bei der Lagerung. Die seitliche Griffflasche ermöglicht eine schnelle Demontage und flexible Lamellen dienen zur Überbrückung größerer Toleranzen. Der dünnwandige Kegel verhindert den Ein- und Austritt von Flüssigkeiten innerhalb gewisser Grenzen.



PE-LD
gelb

Artikel	A	B	C	H	M	Neuware
GPN 335 M 12 x 1,5	14	10,1	12	7,5	17,5	33512150000
GPN 335 M 14 x 1,5	17	12,1	14	7,5	17,5	33514150000
GPN 335 M 16 x 1,5	19	14,1	16	7,5	17,5	33516150000
GPN 335 M 18 x 1,5	22	15,8	18	8,7	18,7	33518150000
GPN 335 M 20 x 1,5	24	17,8	20	8,7	18,7	33520150000
GPN 335 M 22 x 1,5	27	19,9	22	8,7	18,7	33522150000
GPN 335 M 24 x 1,5	30	21,8	24	10,7	20,2	33524150000
GPN 335 M 26 x 1,5	32	22,5	27,5	8,5	18,5	33526150000
GPN 335 M 30 x 2	40	26,6	30	10	20	33530200000
GPN 335 M 36 x 2	45	32,6	36	12	24,5	33536200000
GPN 335 M 42 x 2	55	38,5	41,5	12	24,5	33542200000
GPN 335 M 45 x 2	55	41,5	45	12	24,5	33545200000
GPN 335 M 52 x 2	65	48,5	51,5	12	26	33552200000

Maße in mm.

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und auf den Katalogseiten 166/167.

Die Artikel in der Spalte Recycling-Mischung bestehen aus einer Mischung von PCR und Neuware.

Bei diesen Artikeln sind Farbabweichungen sowie fertigungstechnisch nicht vollständig zu vermeidende schwarze Punkte zulässig. Wir empfehlen, vor Serieneinsatz Funktionstests durchzuführen.

Richtwerte für Innenanwendungen

Artikel	Regelgewinde	Metrisches Feingewinde		Rohrgewinde
GPN 335 M 12 x 1,5	M 12	M 12 x 1	M 12 x 1,5	
GPN 335 M 14 x 1,5		M 14 x 1	M 14 x 1,5	
GPN 335 M 16 x 1,5		M 16 x 1	M 16 x 1,5	3/8
GPN 335 M 18 x 1,5		M 18 x 1	M 18 x 1,5	
GPN 335 M 20 x 1,5		M 20 x 1	M 20 x 1,5	M 21 x 2
GPN 335 M 22 x 1,5		M 22 x 1	M 22 x 1,5	1/2
GPN 335 M 24 x 1,5		M 24 x 1	M 24 x 1,5	

Griffverschlüsse

GPN 335



poeppelelmann.com/de/gpn335

Artikel	Regelgewinde	Metrisches Feingewinde		Rohrgewinde
GPN 335 M 26 x 1,5		M 25 x 1,5 M 26 x 1,5 M 27 x 1,5	M 27 x 2	3/4
GPN 335 M 30 x 2		M 30 x 1,5	M 30 x 2	7/8
GPN 335 M 36 x 2	M 39	M 36 x 1,5	M 36 x 2	1 1/8
GPN 335 M 42 x 2	M 45	M 42 x 1,5	M 42 x 2	
GPN 335 M 45 x 2		M 45 x 1,5	M 45 x 2	
GPN 335 M 52 x 2	M 56	M 52 x 1,5	M 52 x 2	

Diese Anwendungstabelle stellt Richtwerte dar. Gern senden wir Ihnen kostenlose Erprobungsmuster. Für Öffnungen und Bohrungen ohne Gewinde bitte nach den Funktionsmaßen B und C auswählen.

Unsere Produktvorteile im Überblick:



Passender.

Für Transport und Lagerung von Schlaucharmaturen nach DIN ISO 12151.



Zeitsparender.

Schnelle Demontage durch seitliche Griffflasche.



Abdichtender.

Dünnwandiger Kegel verhindert den Ein- und Austritt von Flüssigkeiten innerhalb gewisser Grenzen.



Vielseitiger.

Flexible Lamelle zur Überbrückung größerer Toleranzen.



Besser.

Auch geeignet als Verschluss für Bohrungen und Innengewinde.



Ressourcenschonender.

Diese Normreihe ist aus PCR verfügbar, spart CO₂e-Emission und schont Ressourcen.