



Schalertype / Switch type:  
WITU16-2

Ue	690VAC
Ith	25A
AC23 (400V)	7,5kW
AC3 (400V)	5,5kW
Anschlussquerschnitt max / Connection cross	4mm <sup>2</sup>
Drehmoment Klemmen / Torque clamps	1,1Nm
Verlustleistung je Kontakt bei Nennstrom / Power loss 1 contact:	1,4W
Umgebungstemperatur / Ambient temp:	-30°C - +70°C
Schutzart / Protection	IP40