

Tweevoudige toets met ventilatoropdruk o t.e.m. 3 voor draadloze schakelaar of drukknop met 4 bedieningsknoppen, white

101-00013

4 jaar
garantie

Een tweevoudige toets voor ventilatorbediening voor een busdrukknop. Afwerkingskleur: white.

Technische gegevens

Tweevoudige toets met ventilatoropdruk 0 t.e.m. 3 voor draadloze schakelaar of drukknop met 4 bedieningsknoppen, white.

- Functie: Afwerkingsset voor een Nikobus busdrukknop of een RF-wandzender.
- Aantal bedieningsknoppen: 2 bedieningsknoppen
- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Kleur: wit (in de massa gekleurd, bij benadering NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Opdruk: De toetsen van de centraalplaat zijn voorzien van een onuitwisbare ventilatoropdruk voor 3 standen.
- Demontage: De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van het mechanisme.
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Brandveiligheid

De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.

- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- Afmetingen (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Markering: CE



CE