

Viervoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand Niko Pure alu black

158-76400

4 jaar
garantie

Viervoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand uit de reeks Afwerkingskleur afdekplaat: Niko Pure alu black

Technische gegevens

Viervoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand Niko Pure alu black.

- Viervoudige afdekplaat voor vier mechanismes.
- Kleur: alu black (bij benadering NCS S 8005 - R50B, RAL 000 20 00)
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal bovenkader: Het bovenkader is vervaardigd uit geanodiseerd aluminium (Alu black).
- Materiaal onderkader: Het onderkader is vervaardigd uit wittepolycarbonaat + asa en wit gelakt.
- Dikte kader: Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
 - halogeenvrij
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 83 x 296 x 8.9 mm
- Keurmerken: KEMA
- Markering: CE

