

## Produktinformation

# 98 43 50

## Drehmomentschlüssel

Mit Außenvierkant, umsteckbar

ISO 3315 IEC 60900 DIN EN 60900

- Umsteckbar zum Anziehen von Linksgewinden
- Transparent isolierter Skalenbereich 5 - 50 Nm
- Verriegelbare Drehmomenteinstellung
- Einstellbar in 0,25 Nm-Schritten
- Sehr sichere Befestigung der Betätigungswerkzeuge durch geschraubte Verriegelung
- Kalibrierbescheinigung / Konformitätserklärung beiliegend
- Chrom-Vanadin-Stahl



⚠ 1000 V 

Allgemein	
Artikel-Nr.	98 43 50
EAN	4003773071778
Gewicht	1.185 g
Abmessungen	385 x 85 x 55 mm
Norm	ISO 3315 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Verbindungsvierkant	1/2
Anwendungsbereich	5 - 50 Nm

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*