

Artikelnummer: 308579

Kurzbeschreibung: Extra brede steekwagen, draagvermogen 250 kg, luchtbanden

Langbeschreibung: Extra brede steekwagen, draagvermogen 250 kg, luchtbanden: Stalen buis (a^o 26,9 x 1,75 mm). Blad van plaatstaal (t = 4 mm). Handgrepen met veiligheidsbeugel. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010). [ul] Ook leverbaar met niet-vernette banden op aanvraag. emmerbreedte: 480 mm Bladdiepte: 300 mm Buitenafmetingen: B 620 x D 700 mm. Totale hoogte: 1300 mm Greephogte: 1140 mm Draagvermogen: 250 kg Wiel a^o: 260 x 85 mm Eigen gewicht: 19,5 kg[ul]

