



Drucker Slotblech Kabel, D-Sub25/St auf IDC26/Bu

AK-580300-003-E 4016032304913



Bu/Bu, 0.25m, parallel/seriell, UL, be

Sichere und zuverlässige Verbindung

- D-Sub 25-pin Buchse <=> Steckverbinder 26pin
- AWG28
- UL2651
- Anschluss 1: DSUB, 25-pin, Buchse
- Anschluss 2: Buchsenleiste, 26-pin
- Belegung: 1-1, 14-2, 2-3, 15-4, 3-5, 16-6, 4-7, 17-8, 5-9, 18-10, 6-11, 19- 12 , 7-13, 20-14, 8-15, 21-16, 9-17, 22-18, 10- 19, 23-20, 11-21, 24-22, 12-23, 25-24, 13-25
- UL zertifiziert: UL2651
- Haube: Plastik
- Schirmung: ungeschirmt
- Adern Material: CU
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: beige
- Farbe Anschlüsse: schwarz



Drucker Slotblech Kabel, D-Sub25/St auf IDC26/Bu

AK-580300-003-E 4016032304913

→ Logistik

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	300	15,20	47,00	31,00	32,00	46624,00
Innen-VPE	10	0,51	24,00	30,00	5,00	3600,00
Einzel-VPE	1	0,05	14,00	16,00	2,00	448,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ursprungsland: China