



Jahre Garantie\*

## ANSMANN WL250B slim

Batteriebetriebene Werkstattleuchte, multifunktional, robust & hell, im Display mit 16 Stk.

### Features

- Professionelle Werkstattleuchte mit neuester COB-LED-Technologie
- Kleine Zusatzleuchte am Lampenkopf
- Robustes und stoßfestes Kunststoffgehäuse, besonders widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung
- 3 Haltemagnete an der Rückseite der Lampe
- Batteriebetrieb mit 4× Mignon AA Batterien
- Lichtstrom 215 Lumen (Hauptlicht) / 75 Lumen (Kopfleuchte)
- Inkl. 4× Alkaline Mignon AA Batterien
- Lieferung im Thekendisplay mit 16 Stk.
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Lichtstrom



Helligkeit



Leuchtdauer



Hängehaken



Magnetische Halterung



inklusive Batterien



**Artikelnummer:** 1600-0265  
**Lieferumfang:** Werkstattlampe WL250B slim, 4x Mignon AA Batterien, Bedienungsanleitung  
**Zolltarifnummer:** 85131000000  
**Verpackungseinheit:** 16 (225 x 190 x 350 mm)



### Spezifikationen

|                              |                    |                     |                     |                         |                    |
|------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Leistung Leuchtmittel</b> | 3 W                |                     |                     |                         |                    |
| <b>Leuchtweite</b>           | 19 m               |                     |                     |                         |                    |
| <b>Lichtstrom</b>            | 215 Lumen          |                     |                     |                         |                    |
| <b>Helligkeit</b>            | 360 Lux            |                     |                     |                         |                    |
| <b>Schutzart</b>             | IPX3               |                     |                     |                         |                    |
| <b>Leuchtdauer</b>           | 7,25 Std.          |                     |                     |                         |                    |
| <b>Stromversorgung</b>       | 4x Mignon AA / LR6 |                     |                     |                         |                    |
| <b>Leistungsdaten</b>        | <b>Modus</b>       | <b>Leuchtweite</b>  | <b>Lichtstrom</b>   | <b>Helligkeit</b>       | <b>Leuchtdauer</b> |
|                              | Hauptlicht         | 19 m                | 215 Lumen           | 360 Lux                 | 2,5 Std.           |
|                              | Zusatzlicht        | 14 m                | 75 Lumen            | 190 Lux                 | 7,25 Std.          |
| <b>Leuchtmittel</b>          | <b>Modus</b>       | <b>Leuchtmittel</b> | <b>Leistung</b>     | <b>Optisches System</b> |                    |
|                              |                    |                     | <b>Leuchtmittel</b> |                         |                    |
|                              | Hauptlicht         | COB LED             | 3 W                 | Weitwinkel              |                    |
| Zusatzlicht                  | LED                | 1 W                 | Punkt fokussiert    |                         |                    |
| <b>Farbe</b>                 | schwarz / blau     |                     |                     |                         |                    |
| <b>Verpackung</b>            | Display            |                     |                     |                         |                    |
| <b>Betriebstemperatur</b>    | 0 - 25 °C          |                     |                     |                         |                    |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -10 - 50 °C        |                     |                     |                         |                    |