

MobileGlue 5011

ohne Akku und Ladegerät
 EAN 4007841 084684
 Art.-Nr. 084684



130°C/200°C



2 stage adjustment



Quick Start 2min



changeable nozzle



pinpoint work



Eco-Mode automatic off



Power For All -Alliance (Bosch)

ø 11 mm



Solvent Free



series 3

Funktionsbeschreibung

Professionelles, kabelloses und kraftvolles Kleben bis zu 90 Minuten. Die MG 5011 mit 18V CAS Akku-System verfügt über 2 Temperaturstufen 130°C/200°C und einer extra hohen Fördermenge von 20g/min.

Technische Daten

Temperatur	130 – 200 °C
Aufheizzeit	1,5 min
Förderleistung	20 gr/min
Max. Stickedurchmesser	11 mm
Temperaturanzeige	LED-Segmentanzeige
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Nein
Softgrip	Ja
Ruhemodus	Nein
Düse wechselbar	Ja
Hubverstellung	Nein
Temperatur, einstellbar	Ja
Temperaturgenauigkeit +/-	5 °C
Heizelement	PTC Heizung
Spannungsbereich (min)	18 V

Akku-Laufzeit	bis zu 90 Minuten
Akku-Spannung	18 V
Akku-Typ	Li-ion
Wiederanlaufschutz	Nein
Versorgungsspannung Detail	Lithium-Ionen-Akku
Verwendbar für	Folie, Glas, Holz, Keramik, Leder, Metall, Papier, Pappe / Kartonagen, Planen, Plexiglas®, Styropor, Textilien
Aufschmelztemperatur	130 – 200 °C
Abmessungen (L x B x H)	195 x 79 x 169 mm
Variante	ohne Akku und Ladegerät
VPE1, Nettogewicht	0,99 kg
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, EAN	4007841084684
Lieferumfang	inkl. 3 Klebesticks

Akku-Heißklebepistole - Professional Line

MobileGlue 5011

ohne Akku und Ladegerät
EAN 4007841 084684
Art.-Nr. 084684



Zubehör

EAN 4007841 050092	Klebesticks Ø 11 mm Universal
EAN 4007841 052416	Klebesticks Ø 11 mm Acrylate
EAN 4007841 052430	Klebesticks Ø 11 mm Fast
EAN 4007841 052423	Klebesticks Ø 11 mm Flex
EAN 4007841 052409	Klebesticks Ø 11 mm Low Melt