

Einhängewanne

Auffangvolumen 200 l, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 2650 x 915 mm, mit Gitterrost, aus Stahl mit Lackierung in RAL6011 Resedagrün



Artikelnummer: 142128

Einhängewanne

Einhängewanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Auffangvolumen 200 l
- Höhe x Breite x Tiefe 130 x 2650 x 915 mm
- mit Gitterrost
- aus Stahl mit Lackierung in RAL6011 Resedagrün
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen



Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Material	Stahl
Auffangwannentyp	Einhängewanne	Oberfläche	lackiert
Lagerort	unter Dach	Farbe	resedagrün // RAL6011
Auffangvolumen	200 l	Auffangwanne Ausstattung	Gitterrost
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	Oberfläche Gitterrost	verzinkt
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne	unterfahrbar	nein

behördlich zugelassen			
Höhe	130 mm	stapelbar	nein
Breite	2650 mm	fahrbar	nein
Tiefe	915 mm	Gewicht	151 kg