

VARIOfit Schrankwagen

Traglast 400 kg, Ladefläche Länge x Breite 1125 x 625 mm, Gestell in RAL5010 Enzianblau, Unterbauten: 4 Schubladen, 3 Etagen, Höhe x Länge x Breite 930 x 1218 x 640 mm, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 203124



VARIOfit



VARIOfit Tisch- und Schrankwagen

Traglast 400 kg

Schrankwagen

- Traglast 400 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1125 x 625 mm
- Gestell in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion
- Unterbauten: 4 Schubladen, 3 Etagen
- Höhe x Länge x Breite 930 x 1218 x 640 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EASYSTOP und Fußschutz
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- 12 Jahre Garantie


Technische Details




Transportgerät	Transportwagen	Radlager	Kugellager
Wagentyp	Schrankwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	400 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen EASYSTOP // Fußschutz
Ladeflächenlänge	1125 mm	Material	Stahl
Ladeflächenbreite	625 mm	elektrisch leitend	nein
Wagen Ausstattung	4 Schubladen, 3 Etagen	Schiebebügel	1 Stück
Etagen Anzahl	3 Stück	Radanordnung	rechteckig
Höhe	930 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Länge	1218 mm	Garantie	12 Jahre
Breite	640 mm	Gewicht	82 kg
Bereifung	TPE		

Zubehör

203075		Schreibtischplatte für Plattformwagen, aus Holz, Hochformat für DIN A4
203076		Schreibtischplatte für Plattformwagen, aus Holz, Querformat für DIN A4
203078		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203079		4 Abweisrollen, für Transportwagen, aus Kunststoff, Durchmesser 100 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203087		Räder mit Vollgumibereifung, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203088		Räder mit Vollgumibereifung, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 160 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203089		Räder mit Vollgumibereifung, für Plattformwagen, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203120		Räder mit Luftbereifung, für Schrankwagen, Bereifung Luft, Traglast 390 kg, Durchmesser 230 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203724		Räder mit Luftbereifung, für Etagenwagen, Bereifung Luft, Traglast 150 kg, Durchmesser 150 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

149743		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
--------	---	---

203396		Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg