

BS-ROLLEN

Heberolle

BS ROLLEN

Traglast 350 kg, Bereifung Polyamid in weiß, Durchmesser x Breite 75 x 40 mm, Nabe mit Kugellager, Totalfeststeller, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 85 mm



Artikelnummer: 222415

BS-ROLLEN Heberolle

Statisches dynamisch machen





Heberolle

- Traglast 350 kg
- Bereifung Polyamid in weiß
- Durchmesser x Breite 75 x 40 mm
- Nabe mit Kugellager
- Totalfeststeller
- Gehäuse aus Stahl in grau
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 85 mm
- Schraubloch Abstand 80x60 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Rollentyp	Heberolle	Farbe Gehäuse	grau
Traglast	350 kg	Feststeller	Totalfeststeller
Bereifung	Polyamid	Höhe	112 mm
elektrisch leitend	nein	Breite Rad	40 mm
Durchmesser Rad	75 mm	Länge Platte	105 mm
Radlager	Kugellager	Breite Platte	85 mm
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig	Schraubloch Abstand	80x60 mm
Befestigungselement	Platte	Farbe Reifen	weiß
Material Gehäuse	Stahl	Gewicht	2,14 kg

Dazu passt auch ...

221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
400701		Rechteckbehälter, Höhe x Länge x Breite 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen