


## Morsetto a più piani - DLKB 2,5-PE - 3011038

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Morsetto per motore a quattro piani con piedino PE, sezione: 0,2 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 24 - 12, tipo di connessione: connessione a vite, larghezza: :6,2 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15


La figura illustra la versione DLK 2,5-PE

### Caratteristiche prodotti

- ✓ Grazie alla loro struttura (tre piani passanti e connessione PE) i morsetti a tre conduttori DLK 2,5-PE e DLKB 2,5-PE sono adatti per il cablaggio di utilizzatori trifase
- ✓ Per ridurre i costi per il cablaggio è possibile ponticellare i DLKB 2,5-PE nel piano intermedio e inferiore con i ponticelli a pettine EB...-DIK fino a 80 poli



### Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 STK
GTIN	 4 017918 091897
Peso per pezzo (confezione esclusa)	27.71 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	Polonia

### Dati tecnici

#### Generalità

Numero di piani	4
Numero collegamenti	7
Colore	grigio
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Attacco a norma	IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2
Corrente	26 A

## Morsetto a più piani - DLKB 2,5-PE - 3011038

### Dati tecnici

#### Generalità

Testo aggiuntivo	con una sezione conduttore di 2,5 mm <sup>2</sup>
Corrente nominale I <sub>N</sub>	24 A
Tensione nominale U <sub>N</sub>	400 V (Con l'impiego dei ponticelli a pettine EB la tensione nominale si riduce a 250 V.)
Parete laterale aperta	nein

#### Dimensioni

Larghezza	6,2 mm
Lunghezza	83,5 mm
Altezza NS 35/7,5	70 mm
Altezza NS 35/15	77,5 mm

#### Dati di collegamento

Nota	Attenersi al carico di corrente ammesso delle guide di montaggio.
Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido max.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	12
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione con ponticello a innesto rigido max.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione con ponticello a innesto flessibile max.	2,5 mm <sup>2</sup>
2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	0,2 mm <sup>2</sup>
2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	1 mm <sup>2</sup>
2 conduttori stesso diametro, flessibili min.	0,2 mm <sup>2</sup>
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	1 mm <sup>2</sup>
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min.	0,25 mm <sup>2</sup>
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica max.	1 mm <sup>2</sup>
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min.	0,5 mm <sup>2</sup>
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max.	1 mm <sup>2</sup>
Sezione con ponticello a innesto rigido max.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione con ponticello a innesto flessibile max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Lunghezza di spelatura	8 mm

## Morsetto a più piani - DLKB 2,5-PE - 3011038

### Dati tecnici

#### Dati di collegamento

Calibro a tampone	A3
Filettatura	M3
Coppia min.	0,5 Nm
Coppia max.	0,6 Nm

### Classifiche

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141118
eCl@ss 4.1	27141118
eCl@ss 5.0	27141118
eCl@ss 5.1	27141118
eCl@ss 6.0	27141125
eCl@ss 7.0	27141125
eCl@ss 8.0	27141141

#### ETIM

ETIM 2.0	EC001329
ETIM 3.0	EC001329
ETIM 4.0	EC001329
ETIM 5.0	EC000901

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

### Omologazioni

#### Omologazioni

---

#### Omologazioni

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

---

#### Omologazioni Ex

---

omologazioni richieste

## Morsetto a più piani - DLKB 2,5-PE - 3011038

### Omologazioni

#### Dettagli omologazione

CSA	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	28-12
Corrente nominale IN	15 A
Tensione nominale UN	300 V

UL Recognized	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	30-14
Corrente nominale IN	15 A
Tensione nominale UN	300 V

cUL Recognized	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	30-14
Corrente nominale IN	15 A
Tensione nominale UN	300 V

EAC
-----

cULus Recognized
------------------

### Accessori

Accessori

Guida di supporto

Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2000 mm

## Morsetto a più piani - DLKB 2,5-PE - 3011038

### Accessori

---


Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m

---

Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Profilo esterno 35 mm (NS 35)

---

Guida di supporto - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Profilo esterno 35 mm (NS 35)

---

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Guida di supporto, non perforata, Larghezza: 35 mm, Altezza: 7,5 mm, Lunghezza: 2000 mm, Colore: color argento

---

Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Guida di supporto, materiale: zincato, perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m

---

## Morsetto a più piani - DLKB 2,5-PE - 3011038

### Accessori

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Guida di supporto, materiale: zincato, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m

---

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Guida profilo esterno, materiale: rame, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m

---

Cappuccio - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Terminale per guida di supporto NS 35/7,5

---

Guida di supporto forata - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2000 mm

---

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Guida di supporto, materiale: acciaio, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m

---

## Morsetto a più piani - DLKB 2,5-PE - 3011038

### Accessori

Guida di supporto forata - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Profilo esterno 35 mm (NS 35)

---

Guida di supporto - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Profilo esterno 35 mm (NS 35)

---

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Guida di supporto, profilata, esecuzione alta, non perforata, spessore 1,5 mm, materiale: alluminio, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza 2000 mm

---

Guida di supporto forata - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Guida di supporto, materiale: zincato, perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m

---

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Guida di supporto, materiale: zincato, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m

---

## Morsetto a più piani - DLKB 2,5-PE - 3011038

### Accessori

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Guida di supporto, materiale: Rame, non perforato, spessore 1,5 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m

Cappuccio - NS 35/15 CAP - 1206573



Terminale per guida di supporto NS 35/15

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, spessore 2,3 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m

Ponticello a pettine

Ponticello a pettine - EB 80- DIK BU - 2715940



Ponticello a pettine, N. poli: 80, Colore: blu

Ponticello a pettine - EB 10- DIK RD - 2716774



Ponticello a pettine, N. poli: 10, Colore: rosso



## Morsetto a più piani - DLKB 2,5-PE - 3011038

### Accessori

Ponticello a pettine - EB 10- DIK BU - 2716680



Ponticello a pettine, N. poli: 10, Colore: blu

---

Ponticello a pettine - EB 80- DIK RD - 2715953



Ponticello a pettine, N. poli: 80, Colore: rosso

---

Ponticello a pettine - EB 10- DIK GY - 2715937



Ponticello a pettine, N. poli: 10, Colore: grigio

---

Ponticello a pettine - EB 80- DIK WH - 2715788



Ponticello a pettine, N. poli: 80, Colore: bianco

---

Ponticello a vite

Ponticello fisso - FBI 10- 6 - 0203250



Ponticello fisso, N. poli: 10, Colore: color argento

---

## Morsetto a più piani - DLKB 2,5-PE - 3011038

### Accessori

Ponticello fisso - FBI 100- 6 - 0201650



Ponticello fisso, N. poli: 100, Colore: color argento

---

Ponticello fisso - FBI 20- 6 - 0201867



Ponticello fisso, N. poli: 20, Colore: color argento

---

### Segnamorsetti non siglati

Scheda di siglatura - SBS 6:UNBEDRUCKT - 1007222



Scheda di siglatura, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 6 x 6,1 mm

---

Nastro Zack - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm

---

Segnamorsetti - UC-TM 6 - 0818085



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm

---

## Morsetto a più piani - DLKB 2,5-PE - 3011038

### Accessori

#### Segnamorsetti - UCT-TM 6 - 0828736



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm

#### Nastro Zack piatto - ZBF 6:UNBEDRUCKT - 0808710




Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 6,15 mm

#### Segnamorsetti - UC-TMF 6 - 0818140



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 5,1 mm

#### Segnamorsetti - UCT-TMF 6 - 0828746



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,4 x 4,7 mm

### Segnamorsetti siglati

#### Scheda di siglatura - SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804374



Scheda di siglatura, Scheda, bianco, siglato, longitudinale: numeri progressivi 1-10, 11-20 ecc. fino a 91-(99)100, Tipo di montaggio: Colla, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 6,2 x 3,8 mm

## Morsetto a più piani - DLKB 2,5-PE - 3011038

### Accessori

Nastro Zack - ZB 6 CUS - 0824992



Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm

Nastro Zack - ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016



Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: Plotter, siglatura longitudinale: numeri progressivi 1-10, 11-20 ecc. fino a 491-500, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm

Nastro Zack - ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029



Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: Plotter, siglatura trasversale: numeri progressivi 1-10, 11-20 ecc. fino a 491-500, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm

Nastro Zack - ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032



Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: Plotter, siglatura longitudinale: cifre identiche 1 oppure 2 ecc. fino a 100, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm

Segnamorsetti - ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414



Segnamorsetti, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: Plotter, longitudinale: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm

## Morsetto a più piani - DLKB 2,5-PE - 3011038

### Accessori

#### Segnamorsetti - ZB 6,LGS:U-N - 1051430



Segnamorsetti, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: Plotter, siglatura longitudinale: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm

---

#### Segnamorsetti - UC-TM 6 CUS - 0824589



Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm

---

#### Segnamorsetti - UCT-TM 6 CUS - 0829602



Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm

---

#### Nastro Zack piatto - ZBF 6 CUS - 0825027



Nastro Zack piatto, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 6,15 mm

---

#### Segnamorsetti - UC-TMF 6 CUS - 0824646




Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 5,1 mm

## Morsetto a più piani - DLKB 2,5-PE - 3011038

### Accessori

#### Segnamorsetti - UCT-TMF 6 CUS - 0829665



Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,4 x 4,7 mm

#### Nastro Zack piatto - ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808749



Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, siglato, siglatura longitudinale: numeri progressivi 1-10, 11-20 ecc. fino a 91-100, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 6,15 mm

#### Nastro Zack piatto - ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808765



Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, siglato, siglatura trasversale: numeri progressivi 1-10, 11-20 ecc. fino a 91-100, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 6,15 mm

#### Nastro Zack piatto - ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810834



Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, siglato, siglatura longitudinale: numeri progressivi 2-20, 22-40, ecc. fino a 82-100, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 6,15 mm

#### Nastro Zack piatto - ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810876



Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, siglato, siglatura longitudinale: numeri dispari 1-19, 21-39, ecc. fino a 81-99, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 6,15 mm

### Supporto terminale

## Morsetto a più piani - DLKB 2,5-PE - 3011038

### Accessori

#### Supporti terminali - CLIPFIX 35 - 3022218



Supporto finale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15, con possibilità di siglatura, spessore: 9,5 mm, colore: grigio

---

#### Supporti terminali - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Supporto finale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15, con possibilità di siglatura, con possibilità di posizionamento per FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, spessore: 5,15 mm, colore: grigio

---

#### Supporti terminali - E/NS 35 N - 0800886



Supporto terminale, larghezza: 9,5 mm, colore: grigio

---

#### Supporti terminali - E/UK - 1201442



Supporto terminale, per montaggio su guida di supporto NS 32 o NS 35/7,5

---

#### Supporti terminali - E/UK 1 - 1201413




Appoggio terminale per bloccare morsetti a due e tre piani, spessore: 10 mm, colore: grigio

---


### Disegni

# Morsetto a più piani - DLKB 2,5-PE - 3011038

Schema di collegamento



Schema di collegamento



- 1 = ponticello fisso
- 2 = ponticello a pettine