

**MNX PC 200/100 HG**



Beispiel

**Bestellzeichen:** PC 200/100 HG  
**Artikelnummer:** 6011327  
**Beschreibung:** Gehäuse PC • grauer Deckel  
**Anmerkungen:** hohes Unterteil

**EAN Code:** 6418074022240  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3420373  
 Dänemark: 8212022234  
 Italien: 7351125  
 Schweden: 2535572  
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

| Abmessungen:                    |  | Länge   | Breite | Höhe | Auswertung:                        |   |
|---------------------------------|--|---|--------|------|------------------------------------|---|
| <b>mm:</b>                      |  | 255   | 180    | 100  | Schutzart (EN 60529): IP 66/67     |   |
| <b>inch:</b>                    |  | 10.0  | 7.1    | 3.9  | Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08 |   |
| <b>Materials:</b>               |  |   |        |      |                                    |   |
| <b>Material:</b>                |  | Polycarbonat                                      |        |      |                                    | Elektrische Isolierung: Voll isoliert         |
| <b>Unterteilfarbe:</b>          |  | RAL 7035  |        |      |                                    | Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja     |
| <b>Deckelfarbe:</b>             |  | RAL 7035  |        |      |                                    | UV Resistenz: UL 508                          |
|                                 |  | Polyamid  |        |      |                                    | Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V  |
| <b>Deckelschraubenmaterial:</b> |  |   |        |      |                                    | Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960           |
| <b>Deckelschraubenfarbe:</b>    |  | Grau  |        |      |                                    | NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13 |
| <b>Dichtungsmaterial:</b>       |  | TPE   |        |      |                                    |   |
| <b>Temperatur Bereich:</b>      |  |   |        |      |                                    |   |
| <b>Kurzzeit:</b>                |  | -40 ... 120 °C                                    |        |      |                                    | <b>Zertifikate:</b>                           |
| <b>Dauergebrauch:</b>           |  | -40 ... 80 °C                                     |        |      |                                    | Germanischer Lloyd (GL)                       |
| <b>Kurzzeit:</b>                |  | -40 ... 250 °F                                    |        |      |                                    | Underwriters Laboratories                     |
| <b>Dauergebrauch:</b>           |  | -40 ... 175 °F                                    |        |      |                                    | Det Norske Veritas                            |
| <b>Zubehör:</b>                 |  |   |        |      |                                    |   |
| MIV 200                         |  | Montageplatte                                     |        |      |                                    | Fimko   |
| MIN 15                          |  | Tragschiene TS 15                                 |        |      |                                    | Europe EN 62208: 2003                         |
| MIN 20                          |  | Tragschiene TS 15                                 |        |      |                                    | UL Canada                                     |
| MIV 15                          |  | Tragschiene TS 35                                 |        |      |                                    | Gost R  |
| MIV 20                          |  | Tragschiene TS 35                                 |        |      |                                    |   |
| FP A 200/180                    |  | Frontplatte                                       |        |      |                                    |   |
| HFP 180                         |  | Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200) |        |      |                                    |   |
| FP 22046                        |  | Wandbefestigungslaschen                           |        |      |                                    |   |

