

PRODUKTDATENBLATT

DG10

TOPLINE ●●●

●●●●●○ Lebensdauer

gerade



- geringe Staubentwicklung
- Geschlossener Turboschneidrand ermöglicht eine hohe Schnittgeschwindigkeit
- Geringe Schnittbreite für exakte Schnitte und saubere Schnittkanten
- Breites Anwendungsspektrum
- entwickelt für Trockenschnitt

Die extra dünne DG10 wurde speziell für den Trockenschnitt entwickelt und bietet in einem breiten Anwendungsspektrum ein Maximum an Leistung und Präzision. Sie punktet mit einem geschlossenen Turboschneidrand. Das ermöglicht extrem kurze Trennzeiten und sehr saubere Schnittkanten. Gleichzeitig konnte die Staubentwicklung im Trockenschnitt bei der DG10 nochmals reduziert werden.



Typenbezeichnung	DG10
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.	303754
GTIN	4011890087695
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,170 kg
Produktabmessung	125 x 10,0 x 1,4 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	1,4 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	10,0 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	160 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,170 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	KR