



DCS 777 N

54,0 Volt XR FLEXVOLT Akku-Paneelsäge 216 mm

- AKKU-REVOLUTION: das neue DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!
- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höherer Leistung, kompakteren Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereichs
- Effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung für einen staubarmen Arbeitsplatz und aktiven Gesundheitsschutz
- Schnelle Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln
- Einfache Bearbeitung großer Werkstücke durch innenliegenden, staubgeschützten Posaunenauszug
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
- Sicherer Transport durch einfache Verriegelung des Sägekopfes
- Spezielles Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten
- Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54,0 Volt XR FLEXVOLT Akkus

Serienmäßiger Lieferumfang

- 24 Zahn HM-Sägeblatt
- Werkstückklemme
- Austauschbarer Spanreißschutz

Technische Daten

Akku-Technologie	54,0 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion
Leerlaufdrehzahl (min-1)	6.300
Gehrungseinstellungen (links / rechts)	50°/ 50°
Neigungseinstellung (links)	48°
max. Schnittbereich (mm)	
bei 90°/90°	270x60
bei 90°/45°	270x48
bei 45°/90°	190x60
bei 45°/45°	190x48
Gewicht (inkl. Akku; kg)	14,0
EAN	5035048651087
Triaxiale Vibration Sägen von Holz	2,1 m/s ²
Unsicherheitsfaktor K1	1,5 m/s ²
Schalldruckpegel L _{PA}	93 dB(A)
Schalleistungspegel L _{WA}	104 dB(A)

Unsicherheitsfaktor	3 dB(A)
---------------------	---------