

Artikelnummer: 125504

Kurzbeschreibung: Hoekbeschermprofiel type H, 1 m/stuk, geel/zwart, fluorescerend (bij daglicht)

Langbeschreibung: Hoekbeschermprofiel type H, 1-m-stuk:
[ul] Dempt zelfs de hardste stoten en waarschuwt voor gevare zones Het flexibele profiel van zacht polyurethaanschuim waarschuwt voor gevaar bij randen, uitsteeksels en belemmeringen Vangt harde stoten op en voorkomt zo stootletsels en biedt bescherming tegen botsingschade Voor gebruik op transportroutes binnen het bedrijf, op machines en voertuigen of op wanden en doorgangen binnen of buiten Door een bijzonder productieproceda© is de signaalmarkering beschermd tegen kleurvervaging Voor specifieke montage te bestellen in stukken van 1 meter, rollen van 5 meter of per strekkende meter Zeer sterk hechtende, licht- en verouderingsbestendige, gemodificeerde acrylaatlijm (kleefkracht 21 N/25 mm) Bestand tegen temperaturen van -40 -°C tot +100 -°C Te gebruiken voor binnen en buiten Brandveilig volgens DIN EN 13501-1 Klasse E Type H: hoekig (bxh) 47 x 47 mm[ul]

