

Artikelnummer: 131995

Kurzbeschreibung: Veiligheidskast type 90, B 1200 mm, 4 uittrekbakken, lichtgrijs

Langbeschreibung: Veiligheidskast type 90 - breedte 1200 mm, variant 2: Duurzame, robuuste veiligheidskast in modern tweekleurig design voor de voorgeschreven opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimten volgens TRGS 510.

Gecontroleerd volgens DIN EN 14470-1, brandwerendheid 90 minuten. GS-gecontroleerd, DIN EN 14727, CE-

conform. **Variant 2: veiligheidskast met 4 volledig uittrekbare laden en opvangbak op de bodem (volgens StawaR)**

- Robuuste constructie voor het hoogste industriële gebruik
- Hoogwaardige structuurlak, ongevoelig voor krassen
- Vergrendeling van de deuren met profielslot (geschikt voor sluitsysteem) inclusief sluitingsaanduiding (rood/groen)
- Aanpassingsmogelijkheden voor het compenseren van oneffenheden
- Aansluiting voor afvoerlucht (NW 75) aan de bovenkant
- Romp in antraciet (RAL 7016) en 7 vrij te kiezen deurkleuren, zonder meerprijs
- De twee vleugeldeuren kunnen in iedere positie worden vastgezet voor eenvoudig in- en uitruimen
- Bij brand garandeert de geïntegreerde thermoactivering dat de deur automatisch wordt gesloten
- Liftbare veiligheidskast inclusief vaste, liftbare voet
- De veiligheidskast is eenvoudig binnen het bedrijf te vervoeren, zonder pallet
- De optioneel te bestellen plint sluit de voet af als deze niet in gebruik is
- Met de optioneel te bestellen transportroller Q-Mover kan de 1200 mm brede veiligheidskast comfortabel staand door DIN-normdeuren geschoven worden

Technische gegevens:

- Buitenafm. (bx dx h): 1193 x 615 x 1953 mm
- Binnenafm. (bx dx h): 1050 x 522 x 1647 mm
- Gewicht veiligheidskast: 424 kg
- Belastbaarheid plank: 75 kg
- Belastbaarheid uittrekbare opvangbak: 60 kg

Let op: veiligheidskasten zijn met regelmatige intervallen (jaarlijks) door een bevoegde persoon te onderhouden en op functionaliteit te controleren. Asecos biedt deze service tegen betaling aan!

