

Artikelnummer: 136883

Kurzbeschreibung: Haaga Kehrmaschine 697 Profi Akku, elektrisch, Kehrfläche bis 3000 m², Volumen 50 L



Langbeschreibung: Haaga Kehrmaschine 697 Profi Akku, elektrisch, Kehrfläche bis 3000 m², Volumen 50 L: Die Haaga Kehrmaschine 697 Profi Akku ist für einen Einsatz auf Kehrflächen bis 3000 m² geeignet. Die Haaga Kehrmaschine 697 Profi Akku hat einen elektrischen Bürstenantrieb und bietet ein Behältervolumen von 50 Litern. Die Haaga Kehrmaschine 697 Profi Akku hat einen elektrischen Bürstenantrieb mit einer Laufzeit von ca. 90 Minuten. Dank des haltbaren Getriebes ohne anfällige Riemen sind Motoren und Akkus wartungsfrei. Ein spezielles Luftleitsystem mit Staubfilter und Dichtungssystem gewährleistet ein nahezu staubfreies Kehren. Die Haaga Kehrmaschine 697 Profi Akku ist dabei für Kehrflächen mit einer Größe von bis zu 3000 m² geeignet und somit ideal im gewerblichen Einsatz. Die Haaga Kehrmaschine 697 Profi Akku bringt dabei eine Kehrleistung von 4100 m²/h und kehrt sowohl nasses wie auch trockenes Laub. Der höhenverstellbare Teleskop-Schiebebügel sowie das geringe Gewicht bieten eine hohe Nutzerfreundlichkeit und machen die Haaga Kehrmaschine 697 Profi Akku extrem wendig. Die Kehrmaschine 697 Profi Akku hat eine einseitige Seitenführung mit beidseitig überstehenden Tellerbesen. Die Bürsten können stufenlos in der Höhe verstellt werden. Geliefert wird die Haaga Kehrmaschine 697 Profi Akku mit einer Feinschmutzkehrwalze, 2 Spezialfiltern und 2 Seitenbesen. Weitere Details:[ul] Für den gewerblichen Einsatz wie z.B. an Fabrik- und Gewerbehöfen, Lager, Fertigungshallen und auf großen Parkplätzen Geeignet für eine Kehrfläche bis 3000 m² Antrieb aller Bürsten über haltbare, leichtgängige Getriebe ohne anfällige Riemen Spezielles Luftleitsystem mit Staubfilter und Dichtungssystem für nahezu staubfreies Kehren Senkrechte, platzsparende Lagerung (nur 0,25 m²), ohne dass der Schmutz herausfällt Stufenlose Bürstendruckregulierung Geringes Gewicht, dadurch extrem wendig Kehrt trockenes und nasses Laub Störungsfreier, riemenloser Betrieb Wartungsfreie Motoren und Akkus ISweep Bürstenantrieb: elektrisch Akku-Antrieb Laufzeit: ca. 90 Min Ladezeit: ca. 7 Std. Kkehrbreite: 970 mm Behältervolumen: max. 50 L Kehrleistung: 4.100 m²/h Tellerbesen-System Turbo-Kehrsystem Beidseitig überstehende Tellerbesen Seitenführung: einseitig Bürsten-Höhenverstellung: stufenlos Bürsten-Niederhalter Schmutzgeschütztes Getriebe Höhenverstellbarer Teleskop-Schiebebügel (90 â€“ 95 â€“ 100) Feinschmutzkehrwalze 2 Spezialfilter 2 Seitenbesen Flexible Dichtlippen für staubarmes Kehren 4 Jahre Garantie auf den Bürstenverschleiß Maße: L 900 x B 280 x H 970 mm Gewicht: 21.100 g[ul]

Hersteller: Haaga Kehrsysteme

EAN: 4034546002569

Bestelleinheit: C62

Klassifikationssystem: ECLASS-5.1

Gruppe: 36230301

