

Artikelnummer: 305083

Kurzbeschreibung: Schaarhefwagen JF-SC

Langbeschreibung: Hefwagen met scharen JF: Handmatige, hydraulische schaarheftruck met 800 mm hefhoogte. Als ergonomische allrounder voor elke werkplek kan hij vanaf een hefhoogte van 200 mm pallets verplaatsen en als werkbank worden gebruikt bij het uitschuiven van de steunbouten.



Belangrijke details:

- Met snelliftfunctie voor pallets tot 250 kg (Quicklift)
- Met rubber beklede, ergonomisch gevormde handgreep
- Handaandrijving
- parkeerrem
- Gemeten ontgrendeling aan de handgreep, traploos instelbaar
- Tot 800 mm hefhoogte, wendbaar tot ca. 200 mm.
- Slaglengte max. 800 mm: ca. 20 %.
- Draagvermogen (Q): 1.000 kg
- Slagbereik (h): 85 - 810 mm
- Ik ben aan het rollen: Polyurethaan (PU/PU enig)

Model JF-PU

- Hydraulische pomp met 3-traps telescoopstang met 3-traps telescoopstang
- vorkafmetingen (l/b/h): 1150/160/50 mm
- Afstand tussen de vorken (b): 520 mm
- Slag: 725 mm
- Draaicirkel (Wa): 1360 mm
- Afmetingen: 1510 x 520 x 1170 mm
- Eigen gewicht (kg): 108 kg

Model JF-SC model

- Hydraulische pomp met 1-traps telescoopstang met 1-traps telescoopstang
- Extra hoog frame
- vorkafmetingen (l/b/h): 1170/160/50 mm
- Afstand tussen de vorken (b): 540 mm
- Slag: 715 mm
- Draaicirkel (Wa): 1400 mm
- Afmetingen: 1640 x 540 x 1170 x 1170 mm
- Eigen gewicht (kg): 118 kg

