



## 24-Port Cat6 Patchpanel, geschirmt

24 Ports, FTP, 1 HE, Klemmleisten mit 90 Grad abgewinkelten Kabeleinführungen, schwarz

Part No.: **720038**

EAN-13: 0766623720038 | UPC: 766623720038

Patchpanel bilden das Rückgrat Ihres Netzwerks – mit diesem 24-Port Cat6 Patchpanel können Sie auf höchste Qualität und Zuverlässigkeit vertrauen. Pulverbeschichteter, besonders dicker Stahl, starke Abschirmung und mit 0,75 µm Gold beschichtete Kontakte sorgen für maximale Signalintegrität. Ein Erdungskabel befindet im Lieferumfang.

### Merkmale:

- Kontakte beschichtet mit mindestens 0,75 µm Gold für maximale Anschlussqualität Ihrer Netzkabel
- Klemmleisten mit 90 Grad abgewinkelten Kabeleinführungen für eine einfache Installation
- Geeignet für Krone LSA+ Auflegewerkzeuge
- Geeignet für Litzen- und Massivdrahtkabel von 22 bis 26 AWG
- Geeignet für geschirmte Cat6-Netzkabel
- Ideal für Ethernet, Fast Ethernet und Gigabit Ethernet Netzwerkanwendungen
- 19" Rackmount
- 10 Jahre Garantie

### Spezifikationen:

#### Standard

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)

#### Zertifikate

- UL
- RoHS
- CE

### Allgemein

- Abmessungen: 482 mm x 43 mm x 109 mm
- Horizontaler Abstand zwischen linkem und rechtem Montageloch: 465 mm
- Vertikaler Abstand zwischen oberem und unterem Montageloch: 31 mm
- Gewicht: 2,16 kg
- Betriebstemperatur: -40 – 70°C

### Lieferumfang

- 24-Port Cat6 Patchpanel, geschirmt
- 4 Montageschrauben
- Erdungskabel
- Kurzanleitung



