

Kabeltrommel Ø 500mm

PVC-OB 4x0,34 grau 500m

Kabeltrommel (500 m)
PVC (UL/CSA)
4 × 0.34 mm², grau

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen




Abbildung stellvertretend

Leitungen

Kabelnummer	214
Adernzahl/-querschnitt	4 × 0.34 mm ²
Aderisolation	PVC (br, ws, bl, sw)
Mantelfarbe	grau
Shore-Härte Außenmantel	85 ± 5A
Material (Mantel)	PVC (UL/CSA)
Außendurchmesser	ca. 5.0 mm
Biegeradius (fest)	5 × Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	10 × Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-5...+80 °C

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85444995