



## Opis:

Zawory spustowe PROFI ze złączką gwintowaną DIN 60/61, do kontrolowanego spuszczenia cieczy z kanistrów przemysłowych i opakowaniowych, kolor: naturalny/czerwony

- z udaroodpornego polietylenu do celów spożywczych HDPE/LDPE, z tulejką przyłączeniową do węża
- bardzo dobra odporność chemiczna na kwas, ługi i inne chemikalia
- z czerwoną złączką gwintowaną DIN i czerwonym pokrętkiem
- szybkie wypływanie bez bulgotania dzięki zintegrowanej wentylacji
- z możliwością obrotu o 360° do dowolnej pozycji
- odporność na ciśnienie do maks. 0,4 bar (nie nadaje się do przechowywania i dozowania paliw i łatwo parujących substancji, ciśnienie wewnętrzne w zbiorniku może wzrosnąć do 1,0 bar)
- odporność na temperaturę: od -20 °C do +70 °C, nie zawierają bisfenolu A (BPA)
- Prędkość wypływu > 3,5 l/min
- Średnica zewnętrzna tulejki = 19 mm lub 3/4" (strefa wtykania)
- DIN 60/61, do kanistrów przemysłowych (nr art. 426401 i 426501)

## Informacje:

### Produkt

Numer produktu	<b>550500</b>
GTIN	<b>4007228550504</b>
Taryfa celna	<b>39174000</b>
Jednostka opakowania (JO)	<b>5</b>

Kolor	<b>naturalny</b>
Masa (kg)	<b>0,08</b>

### Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	<b>5</b>
D x S x W (mm)	<b>530 x 395 x 545</b>

Masa brutto OJ (kg)	<b>0,4</b>
---------------------	------------

### Paleta

Liczba pudełek	<b>16</b>
Liczba warstw	<b>4</b>
D x S x W (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,33</b>

kartony/warstwa	<b>4</b>
Masa (kg)	<b>212,0</b>