

Artikelnummer: 166628

Kurzbeschreibung: Aktenvernichter Ideal 3104 CC, Partikelschnitt 2 x 15 mm, P-5, 120 l, 13-17 Blatt Schnittleistung, mit Öleinspritzung

Langbeschreibung: Aktenvernichter Ideal 3104 CC, Partikelschnitt 2 x 15 mm, P-5, 120 l, 13-17 Blatt Schnittleistung, mit Öleinspritzung: Der weisse Aktenvernichter 3104 CC von Ideal mit Öleinspritzung entspricht der Sicherheitsstufe P-5. Im Partikelschnitt von 2 x 15 mm zerkleinern die beiden Stahl-Schneidwerke bis zu 17 Blatt Papier des Formates DIN A4 und der Qualität von 70 g/m² gleichzeitig. Der fahrbare, hochwertige Holzunterschrank erlaubt den einfachen Standortwechsel. Mit dem 3104 CC entscheiden Sie sich für ein leistungsstarkes Modell, das effiziente Arbeitsleistungen auch im Dauerbetrieb unterstützt. Die automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns schafft eine gleichmässig hohe Schnittleistung. Der Aktenvernichter eignet sich dank seiner Arbeitsbreite von 310 mm ebenfalls für die Aufnahme von längs zugeführten Papierdokumenten des Formates DIN A3. Für Ihre Sicherheit sorgt das Safety Protection System SPS mit einer elektronisch kontrollierten und patentierten Sicherheitsklappe im Bereich der Zuführöffnung. Die Bedienung ist dank der integrierten Bedienerführung mit Leuchtsymbolen und Farbsignalen einfach. Die Aufnahmekapazität des Schnittgutbehälters aus schlagfestem Kunststoff beträgt 120 l. Ist dieses Mass erreicht, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Auch die Reversierautomatik ist mit einer automatischen Abschaltung versehen, um einen Papierstau zu vermeiden. Energiesparend ist der besondere Standby-Modus ZERO ENERGY. Er trennt den Aktenvernichter 3104 CC von Ideal vollständig vom Stromnetz, wenn er mindestens 30 Minuten nicht bedient wird. Dank der Ausstattung mit einer integrierten Lichtschranke schaltet der Shredder mit Start/Stopp-Funktion sich bei Bedarf automatisch wieder ein. Weitere Details: Partikelschnitt-Aktenvernichter mit Öleinspritzung Reversierautomatik zur Verhinderung von Papierstaus Lichtschranke für automatischen Start/Stopp EASY-SWITCH Schaltelement: Farbsignale und Leuchtsymbole erleichtern die Bedienung Elektronische Türsicherung über Magnetschalter Zweifache Motorsicherung SSC Smart Shred Control Anzeige zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung an Schnittgutbehälter ohne Müllsacke verwendbar Wechselstrommotor mit 640 W Leistung Mobiler Unterschrank mit Rollen Material: Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl, Unterschrank aus Holz, Schnittgutbehälter aus Kunststoff Sicherheitsstufe: P-5 Schnittleistung: 13-15 Blatt bei Papierstärke 80 g/m², 15-17 Blatt bei 70 g/m² Schnittbreite: 2 x 15 mm Arbeitsbreite: 310 mm Maximales Auffangvolumen des Schnittgutbehälters: 120 l Farbe: Weiss Masse: B 538 x T 470 x H 930 mm Gewicht: 52 kg Lifetime-Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen



Hersteller: Ideal

EAN: 4019364619717

Bestelleinheit: C62

Klassifikationssystem: ECLASS-5.1

Gruppe: 24320703

Keine Merkmale angegeben.

