



> Farbtabelle siehe Seite 1189

## Kipp-Behälter Mit Abroll-Automatik

Der Kippvorgang lässt sich in jeder Höhe per Zugseil einleiten. Durch den günstigen Lastschwerpunkt rollt der gefüllte Behälter ab, entleert sich vollständig, schwenkt leer automatisch wieder zurück und verriegelt sich. Gegen Abrutschen von den Gabelzinken ist der Behälter mit einer Kette gesichert.

- Schweißkonstruktion aus Wannenblech, 3 mm stark, Lackierung gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, lichtblau RAL 5012, resedagrün RAL 6011, mausgrau RAL 7005 oder feuerverzinkt
- Umlaufendes Randprofil, stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Rollen-Satz mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 180 mm aus Polyamid, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller als Zubehör




Inhalt m³	0,15	0,3	0,6	0,9	1,2	1,7	2,1
Traglast kg	750	750	1000	1000	1500	1500	1500
Höhe mm	550	835	835	835	1103	1103	1103
Breite x Tiefe mm	640 x 960	770 x 1260	1070 x 1260	1570 x 1260	1070 x 1720	1570 x 1720	1870 x 1720
Gewicht kg (lackierte Ausf.)	74	112	131	173	205	240	265
A / B / C mm	170 / 200 / 80	300 / 200 / 80	600 / 200 / 80	600 / 200 / 80	600 / 200 / 80	600 / 200 / 80	600 / 200 / 80

<b>orange</b>	<b>525133</b>	<b>201966</b>	<b>201971</b>	<b>201977</b>	<b>201982</b>	<b>201988</b>	<b>201993</b>
<b>rot</b>	<b>525134</b>	<b>201967</b>	<b>201972</b>	<b>201978</b>	<b>201983</b>	<b>201989</b>	<b>201994</b>
<b>blau</b>	<b>525135</b>	<b>201968</b>	<b>201973</b>	<b>201979</b>	<b>201984</b>	<b>201990</b>	<b>201995</b>
<b>grün</b>	<b>525136</b>	<b>201969</b>	<b>201974</b>	<b>201980</b>	<b>201985</b>	<b>201991</b>	<b>201996</b>
<b>grau</b>	<b>525137</b>	<b>201970</b>	<b>201976</b>	<b>201981</b>	<b>201987</b>	<b>201992</b>	<b>201998</b>

<b>verzinkt</b>	<b>525138</b>	<b>201999</b>	<b>202000</b>	<b>202001</b>	<b>202002</b>	<b>202003</b>	<b>202004</b>
	---	---	---	---	---	---	---

<b>Direkt mitbestellen</b>							
Rollen-Satz, Traglast	<b>518144</b>						
max. 1350 kg		---					

Öl- und wasserdichte Ausführung auf Anfrage							



Einfahrmaße (innen)