

Sicherheitsschränke Typ 30

Zur Lagerung von gewässergefährdenden, entzündbaren, sehr giftigen und aggressiven Flüssigkeiten. Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion nach EN 14470-1 (Typ 30) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >30 Minuten. Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik: Türen bei Temperaturanstieg auf 50°C, - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70°C.

- Türen mit Feststellanlage, Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Einlegeböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar
- Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten



Leichter Transport mit Gabelhubwagen unterfahrbar



[1]

§

Gebaut und gekennzeichnet nach EN 14470, Teil 1 und Betrieb nach TRbF 20-L. B1-Isolierung nach DIN 4102. Erdungsanschluss entsprechend BGR 132 (Vermeidung von Zündquellen).

TOP-ANGEBOT

ab ---
144715

> Seite 498



Brandkammer getestet Typ 30



Weitere Ausführungen und Schrankgrößen auf Anfrage.



[2]



[3]



[4]

Ausführung	[1]	[2]	[3]	[4]
Türen	Stahlblech	mit Glasausschnitt	Stahlblech	mit Glasausschnitt
B x H x T außen mm	595 x 1935 x 595	595 x 1935 x 595	1195 x 1935 x 595	1195 x 1935 x 595
B x H x T innen mm	475 x 1600 x 515	475 x 1600 x 515	1075 x 1600 x 515	1075 x 1600 x 515
Lüftungsanschluss	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80
Türanschlag	rechts	rechts	beidseitig	beidseitig
Gewicht kg	147	190	225	298
Ausstattung	Bodenwanne Lochblech-Einlage 3 x Einlegeboden	Bodenwanne Lochblech-Einlage 3 x Einlegeboden	Bodenwanne Lochblech-Einlage 3 x Einlegeboden	Bodenwanne Lochblech-Einlage 3 x Einlegeboden
Korpus / Türen	B1	mit Glas	B1	mit Glas
grau / grau	408038	144716	408039	144719
grau / gelb	144715	144717	144718	144720
	---	---	---	---

Direkt mitbestellen

zusätzlicher Wannensboden 408040 ---
Lieferung frei Verwendungsstelle 501703 ---

Direkt mitbestellen

Schließfläche für Ausführung [1 + 2]

- Zur sicheren Aufbewahrung von giftigen Medien.
- Schwer entflammbares Gehäuse aus melamin beschichtetem B1-Material
 - Mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
 - Außenmaße B x H x T 480 x 422 x 518 mm
 - Gewicht 16 kg

144721

