



Prevista Dry-WC-Element

**Keramikhöhe vom Installateur nachträglich höhenverstellbar
1120 mm**

- für Vorwandmontage separat bestellen: Prevista Dry-Befestigungsset Modell 8570.36
- kompatibel mit allen WC-Betätigungsplatten für Prevista, Integration in Prevista Dry Plus, 2-Mengen-Spültechnik, barrierefrei
- ohne: Abdeckplatte

Ausstattung

Rahmen pulverbeschichtet (40x40), UP-Spülkasten 3H, Kondenswasserdämmung für Spülkasten halogenfrei nach DGNB ENV1.2 Kriterium QS4 konform, Spülstromdrossel, WC-Anschlussgarnitur, Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe, Wasseranschluss R $\frac{1}{2}$ hinten und oben, WC-Anschlussbogen DN90 (tiefenverstellbar) aus PP, Übergangsstück exzentrisch DN90/100 aus PP

Hinweis

Betätigungsplatten und Zubehör: Produktgruppe WC- und Urinal-Betätigungsplatten für Prevista.

Modell 8522.31

Artikel 772 031

Eigenschaften

Werkseinstellung Kleinspülmenge	ca. 3 l	
Einstellbereich Kleinspülmenge	ca. 2–4 l	
Werkseinstellung Großspülmenge	ca. 6 l	
Einstellbereich Großspülmenge	ca. 3,5–7,5 l	
Belastung max.	400 kg	
Ausladung max.	700 mm	
Bauhöhe	BH	1120
Breite	B	500
Nachträglicher Verstellbereich	NVB	310–390 mm
Gewicht	14435 g	



Prevista Dry-WC-Element
Keramikhöhe vom Installateur nachträglich höhenverstellbar
1120 mm
Modell 8522.31
Artikel 772 031

Eigenschaften

Volumen	82744,25 cm ³
Werkstoff	Stahl, PE