

Artikelnummer: 123842

Kurzbeschreibung: Anbau-Steckregal Orion Plus,
B 1000 x T 600 x H 2500 mm

Langbeschreibung: Steckregal Orion Plus, Breite 1000 mm, Höhe 2500 mm, Tiefe 300 bis 600 mm: Dieses Steckregal Orion Plus hat 6 Fachböden bei einer Breite von 1000 mm und einer Höhe von 2500 mm. Dabei erhalten Sie das Steckregal Orion Plus mit einer Tiefe von 300 bis 600 mm. Das verzinkte Steckregal Orion Plus ist einseitig nutzbar und auch nachträglich jederzeit beliebig erweiterbar. Als Grund- oder Anbauelement lieferbar, ist das Steckregal in dieser Ausführung 1000 mm breit oder 2500 mm hoch. Sie haben die Wahl, das Steckregal Orion Plus mit einer Tiefe von 300 mm,

400 mm, 500 mm oder 600 mm zu bestellen. Ausgestattet mit sechs Fachböden, trägt jeder Boden bei einer gleichmäßig verteilten Last bis zu 125 kg. Die Böden sind dabei in einem Abstand von 25 mm höhenverstellbar. Das Steckregal ist dank eines einfachen Stecksystems sehr schnell und leicht aufgebaut. Weitere Details: Ausführung verzinkt einseitige Nutzung Fachlast bis 125 kg Feldlast: 1000 kg Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar schnelle Steckmontage beliebig erweiterbar - auch nachträglich inkl. 6 Fachböden/Regalfeld Maße: B 1000 mm x H 2500 mm Tiefe: wahlweise 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm Außenmaße: Grundregal: Nennbreite + 60 mm Anbauregal: Nennbreite + 10 mm Boden: Bodentiefe + 35 mm Sicherheit: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen ein Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).



EAN/GTIN: 4250623762397