

Artikelnummer: 132028

Kurzbeschreibung: Sicherheitsschrank Typ 90, B 600 mm, Tür rechts, 3 Böden, resedagrün

Langbeschreibung: Sicherheitsschrank Typ 90 - Breite 600 mm, Variante 1, Tür rechts: Langlebiger, strapazierfähiger Sicherheitsschrank im modernen Bi-Color-Design zur vorschriftsmässigen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäss TRGS 510. Typgeprüft nach DIN EN 14470-1, Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten. GS-geprüft, DIN EN 14727, CE-konform. Variante 1: Sicherheitsschrank mit 3 Fachböden, Lochblecheinsatz, Bodenauffangwanne Robuste Bauweise für höchste industrielle Beanspruchung kratzunempfindliche, hochwertige

Strukturlackierung Verriegelung der Türen mit Profilzylinder (schliesanlagenfähig) inkl. Schlieszustandsanzeige (Rot/Grün) Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten Abluftanschluss (NW 75) im Dachbereich Korpus in Anthrazit (RAL 7016) und 7 aufpreisfrei wählbare Türfarben Die Flügeltür arretiert in jeder Position für einfaches Ein- und Auslagern Im Brandfall garantiert die integrierte Thermoauslösung selbsttätiges Schliesen der Tür Voll unterfahrbarer Sicherheitsschrank inkl. fest integriertem, unterfahrbarem Sockel Einfacher innerbetrieblicher Transport des Sicherheitsschranks ohne Palette Die optional erhältliche Sockelblende verschliesst den Sockel bei Nichtgebrauch Technische Daten: Aussenmaasse B x T x H: 599 x 615 x 1953 mm Innenmaasse B x T x H: 450 x 522 x 1647 mm Gewicht Sicherheitsschrank: 265 kg Traglast Fachboden: 75 kg Traglast Auszugswanne: 25 kg



EAN/GTIN: 4054923157576