

**Serie 4, Freistehender
Gefrierschrank, 176 x 60 cm, Weiß
GSN33VWEP**



Zubehör

1 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KSZ39AW00 Verbindungssatz weiß

**Der NoFrost Gefrierschrank mit
elektronischer Temperaturregelung: lässt
Sie die Zieltemperatur exakt und einfach
einstellen.**

- **Vario Zone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum.
- **No Frost:** damit du nie mehr abtauen musst.
- **Big-Box-Schublade:** zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.
- **Multi Airflow:** Gleichmäßige Zirkulation von kühler frischer Luft und die Temperatur bleibt konstant.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	229 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer:	225 l
Geräuschwert:	39 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Thermometer-Gefrierteil:	Digital
Beleuchtung:	Nein
Produktkategorie:	Gefrierschrank
Bauform:	Freistehend
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätehöhe:	1760 mm
Gerätebreite:	600 mm
Gerätetiefe:	650 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	1825 x 660 x 765 mm
Nettogewicht:	65.0 kg
Bruttogewicht:	71.8 kg
Absicherung:	10 A
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Gehäusefarbe/-material:	Weiß
Warnsignal bei Fehlfunktion:	Sichtbar und hörbar
Türverriegelung:	Nein
Anzahl Auszüge (Stck):	4
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck):	0
EAN-Nummer:	4242005247752
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	GSN33VWEP
Produktkategorie:	Gefrierschrank
Integriertes Zubehör:	1 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale



Serie 4, Freistehender Gefrierschrank, 176 x 60 cm, Weiß GSN33VWEP

**Der NoFrost Gefrierschrank mit
elektronischer Temperaturregelung: lässt
Sie die Zieltemperatur exakt und einfach
einstellen.**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 229 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Nutzinhalt gesamt: 225 l

Design

- weiß

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 225 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 19 kg
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- VarioZone: herausnehmbare
- Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- easyAccess Zone
- 4transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 176.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 1 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale


Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des
Geräts.


Serie 4, Freistehender Gefrierschrank, 176 x 60 cm, Weiß GSN33VWEP

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Höhe
- b Breite
- c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil
- d Tiefe des Schrankes ohne Abstandsteil
- e Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
- f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil



Maße in cm



Maße in mm