

N 70, EINBAU-GEFRIERSCHRANK, 82 X 59.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
GU7213DE0



Der Unterbau-Gefrierschrank mit No Frost, für Gefrieren bei begrenztem Platzangebot.

Energieeffizienzklasse: E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 189 kWh/a
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 85 l
 Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
 Geräusch-Effizienzklasse: B
 Beleuchtung: Nein
 Produktkategorie: Gefrierschrank
 Bauform: Einbau
 Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergerät
 Gerätehöhe: 820 mm
 Breite: 598 mm
 Gerätetiefe: 548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 890 x 640 x 640 mm
 Nettogewicht: 30.9 kg
 Bruttogewicht: 33.6 kg
 Absicherung: 10 A
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Abtauvorgang: Automatisch
 Warnsignal bei Fehlfunktion: Sichtbar
 Türverriegelung: Nein
 Anzahl Auszüge (Stck): 3
 Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
 EAN-Nummer: 4242004272069
 Marke: Neff
 Internationale Bestellbezeichnung: GU7213DE0
 Produktkategorie: Gefrierschrank
 Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale

1 x Eiswürfelschale

KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
 KU1213Z0 Vorsatztür, Edelstahl



N 70, EINBAU-GEFRIERSCHRANK, 82 X 59.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
GU7213DE0

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 189 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 85 l
- Klimaklasse: SN-T

Design

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Energie-Sparschaltung
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Vernetztes Gerät: Fernstart und Fernüberwachung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 85 l
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- SuperGefrieren: ja
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Unterbau
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale


Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör

N 70, EINBAU-GEFRIERSCHRANK, 82 X 59.8 CM,
 FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
 GU7213DE0


Maße in mm
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm




Maße in mm




A: Unterbauhöhe
 B: ≥ 560 mm (empfohlen)
 Platz für elektrischen Anschluss
 seitlich rechts oder links neben dem
 Gerät

Maße in mm



A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbelfronten, die das zulässige
Gewicht überschreiten, können zu
Beschädigungen und zu
Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere
führen

A: Gewicht ≤ 12 kg